



TCS165 – doar lumină

TCS165

TCS165, montat pe suprafață și suspendat, este alegerea de bază a Philips pentru iluminat. Este un aparat de iluminat TL5 pe bază de balasturi HF (ca mai eficientă soluție din punct de vedere al consumului de energie), permițându-vă să economisiți până la 25% din consumul de energie, în comparație cu aparatele de iluminat convenționale. Gama poate fi utilizată pentru iluminatul general în diverse aplicații, inclusiv birouri, coridoare, școli și magazine (supermarketuri, magazine de bricolaj). TCS165, montat pe suprafață și suspendat, este disponibil în variante cu 2 lămpi și cu 4 lămpi. Aparatul de iluminat are o conexiune push-in și este disponibil cu și fără lampă.

Beneficii

- Dedicated TL5 solution, which enables you to save up to 25% on energy compared to conventional solutions
- Range very well positioned for applications including corridors in offices, school and shops

Caracteristici

- Modele cu două sau cu patru lămpi TL5
- Balast HF
- Conexiune push-in

Cerere

- Birouri
- Școli
- Magazine

Specificații

Tip	TCS165
Sursa de lumină	Lămpi fluorescente: - 2 sau 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 28, 35, 49 W
Lampa este inclusă	Da, (culoarea lămpii 830 sau 840)

Balast	Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Performer de înaltă frecvență (HFP)
Sistem optic	Oglindă puternic strălucitoare, fațetată (C3) Reflector cu lamele, reflectoare plate în cruce (L1) Oglindă mată, reflectoare plate în cruce (M1)

TCS165

Opțiuni	Cablaj intern liber, din PVC (PVCFR)
Conexiune	Conector push-in Adels, alimentare cu 3 poli
Material	Carcasă: oțel pre-lăcuit, alb Colțuri, capace terminale: policarbonat Sistem optic: oțel sau aluminiu pre-lăcuit
Instalare	Montaj aparent: montare individuală cu șuruburi sau, opțional, cu accesorii de suspensie Varianta cu 2 lămpi: - Varianta KIT: lămpi incluse + conector push-in în afara carcasei - Variante non-KIT: lămpile nu sunt incluse (conexiune electrică în interiorul carcasei) Varianta cu 4 lămpi: - Lămpi incluse/neincluse (conexiune electrică în interiorul carcasei)

Accesorii	Seturi pentru suspendare; ZCS165 SMS și ZCS165 SMS KIT
Principalele aplicații	Birouri, școli și magazine

Versions



TCS165 - 14 W

TCS165 - 49 W

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK02

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP20

Operating and Electrical

Tensiune de intrare 220 to 240 V

General Information

Marcaj CE CE mark

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranță I

Iluminat de urgență No

Marcaj ENEC -

Marcaj de inflamabilitate F

Pachet combinat K

Cod familie lămpi TL5

Tip de sistem optic C6

General Information

Order Code	Full Product Name	Echipament	Putere lampă	Număr de surse de lumină
06933200	TCS165 4XTL5-14W/840 HF C6 PIP	HF	14 W	4
06934900	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP	HF	28 W	2
06937000	TCS165 2XTL5-49W/840 HFS C6 PIP	HF Standard	49 W	2
06936300	TCS165 1xTL5-49W/840 HFS C6 PIP	HF Standard	49 W	1

