



EFix pro zelenější kancelář

EFix montáž na povrch TCS260

Řada svítidel EFix TL5 je dostupnou volbou inovativního osvětlení, které umožňuje masivní úsporu energie v případě výměny starých elektromagnetických instalací a jejich nahrazením nejnovější technologií Philips. Optický výkon této řady vyhovuje aktuální normě EN-12464 a zvyšuje kvalitu osvětlení pro každou aplikaci. Zářivka Philips MASTER TL5 v kombinaci s vysokofrekvenčním předřadníkem představuje značný potenciál úspory energie. Tyto úspory lze dále rozšířit použitím řízení osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla Luxsense, které je integrováno do svítidla. Praktický design EFix nabízí svítidla jak přisazená, tak i závěsná v jednom tvaru. Díky jednoduše demontovatelnému hornímu krytu svítidla lze vytvořit svítidlo s přímým nebo přímo / nepřímým osvětlením. EFix je dodáván se zářivkami a je připraven k montáži, což minimalizuje čas potřebný k montáži. Zapuštěný EFix doplňuje řadu svítidel Philips pro obecné použití osvětlení v kancelářích a obchodech.

Výhody

- Jedná se o výrobek s nejsnazší instalací ve své třídě
- Speciální konstrukce svítidla TL5, které je přitažlivé díky své jednoduchosti
- Svítidlo využívající miniaturní optiku vhodné pro kanceláře

Vlastnosti

- Jednoduchý design
- Zdroje světla MASTER TL5, vhodné pro použití s vysokofrekvenčním předřadníkem
- Minioptika, výkon vyhovující normě EN-12464
- K dispozici je integrovaná regulace podle denního světla Luxsense
- Snadné sejmutí horního krytu: umožňuje úpravu paprsku pro přímé nebo přímé/ nepřímé osvětlení

EFix montáž na povrch TCS260

Aplikace

- Kanceláře
- Obchody

Specifikace

Typ	TCS260
Světelný zdroj	Zářivka: - 1 x nebo 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Včetně zdroje	Ano (barva světla 830 nebo 840)
Předřadník	Elektronický, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Vysokofrekvenční Performer Intelligent (HFPI) - Vysokofrekvenční Performer (HFP) - Vysokofrekvenční Regulator (HFR)
Optika	Vysoce leštěná dvojité parabolická (C6) Semi leštěná dvojité parabolická (D6) Matová dvojité parabolická (M6) Matové reflektory, profilované příčné lamely (M2) Asymetrický reflektor (A) Prismatický/opálový prohnutý kryt s matovou hliníkovou optikou (OD)

Připojení	Namačkávací svorkovnice, přístup vně
Barva	Bílá, RAL9016 (WH) Stříbrná, RAL9006 (SI)
Volby	Řízení světla: podle denního světla Luxsense (LX)
Materiál	Těleso: předlakovaná ocel Optika: předlakovaná ocel nebo hliník Koncovky: polykarbonát
Instalace	Individuální nebo do řad; nacvaknutí svítidla do předmontovaných stropních třmenů
Průslušenství	Závěsná sada s kabelem, ZCS260 SME WH nebo SI
Poznámky	Dodáváno se zářivkami, namačkávací svorkovnicí a stropními montážními třmeny

Versions

TCS260 - 28 W - HF Standard



Přisazené svítidlo EFix TCS260 s matovou mřížkou OLC s 3D lamelami (M6)



EFix TCS260, přisazené svítidlo v provedení OLC s vysoce lesklou hliníkovou optikou s 3D lamelami (C6)




EFix TCS260, přisazené svítidlo v provedení OLC s matnou hliníkovou optikou s 3D lamelami (M6)



EFix montáž na povrch TCS260

Versions



EFix TCS260, přisazené svítidlo
s matnou hliníkovou optikou
s profilovanými lamelami (M2)




TCS260 - 28 W - HF Standard



EFix surface mounted - 28 W - HF
Standard



EFix TCS260, přisazené svítidlo
v provedení OLC s pololesklou
hliníkovou optikou s 3D lamelami
(D6)



EFix surface mounted - 28 W - HF
Standard




Přisazené svítidlo EFix TCS260 s
matovou mřížkou OLC s 3D
lamelami (M6)



TCS260 - 28 W - HF Standard

EFix montáž na povrch TCS260

Rozměrové výkresy



Product	A	B	C
TCS260 1x49W/830 HFS D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35W/840 HFS D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/830 HFS M2 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35-80W HFPI M2 SI			
TCS260 1x28/54W HFPI D6 WH			
TCS260 1x80W/830 HFS M2 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/830 HFS D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/830 HFD-T D6 ACL WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x80W/840 HFS M6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x49W/840 HFD-T D6 ACL WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x54W/840 HFR C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28W/840 HFS M6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x49W/830 HFS D6 PVCFR WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35-80W HFPI M2 SI			
TCS260 1x54W/830 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x49W/830 HFD-T D6 ACL WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x80W/830 HFS D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x54W/830 HFS D6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x28W/830 HFS D6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/840 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x28W/840 HFS M2 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x49W/840 HFS M6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x28W/840 HFS D6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28W/840 HFS M2 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x54W/830 HFS D6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x49W/840 HFS M6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35-80W HFPI D6 SI			
TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35W/830 HFS D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x49W/830 HFS M2 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x49W/830 HFR D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x54W/830 HFS M2 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x49W/840 HFS M2 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35-80W HFPI M2 WH			
TCS260 2x35W/840 HFR D6 LX WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x28W/840 HFR D6 LX WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x28W/840 HFS C6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35W/840 HFR C6 LX WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x54W/830 HFS M6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35W/830 HFS C6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x80W/840 HFS D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x54W/830 HFS C6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x49W/840 HFD-T D6 ACL SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x28/54W HFPI M2 SI			
TCS260 2x35W/840 HFR D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x54W/840 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x49W/840 HFS D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm

EFix montáž na povrch TCS260

Rozměrové výkresy

Product	A	B	C
TCS260 2x28W/840 HFR D6 LX WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x28W/830 HFS M2 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x49W/840 HFR D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x49W/840 HFS C6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35-80W HFPI D6 WH			
TCS260 1x80W/830 HFS M6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35W/830 HFD-T D6 ACL WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x54W/830 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x54W/840 HFR D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x49W/830 HFS M2 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/840 HFS M6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x35-80W HFPI C6 WH			
TCS260 2x49W/840 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/840 HFD D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x28W/840 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35W/840 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35-80W HFPI D6 SI			
TCS260 2x35W/840 HFD D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/840 HFR D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/830 HFS M2 PVCFR WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/830 HFS M2 PVCFR WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35W/830 HFR D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x54W/840 HFS C6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x49W/840 HFD D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x54W/840 HFS M6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x49W/840 HFD D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x80W/840 HFS C6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/840 HFR C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x54W/830 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35W/840 HFD D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28/54W HFPI D6 WH			
TCS260 1x35-80W HFPI C6 SI			
TCS260 1x49W/840 HFD D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/830 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x28W/830 HFS M2 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x80W/840 HFS M2 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35W/840 HFS C6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/830 HFD-T D6 ACL WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28/54W HFPI C6 WH			
TCS260 2x49W/840 HFR D6 LX WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x54W/840 HFS D6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x54W/840 HFR D6 LX WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x80W/840 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/830 HFD D6 PVCFR WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x54W/840 HFS M2 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x28W/840 HFR D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28W/830 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm

EFix montáž na povrch TCS260

Product	A	B	C
TCS260 1x54W/840 HFS C6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35W/830 HFS M2 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x49W/830 HFS D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x49W/840 HFS D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/830 HFS D6 PVCFR WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/840 HFS D6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28/54W HFPI C6 SI			
TCS260 1x28/54W HFPI M2 WH			
TCS260 1x49W/830 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x54W/840 HFR D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x80W/840 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x28/54W HFPI D6 SI			
TCS260 2x54W/840 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35W/840 HFR D6 LX SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/840 HFS D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/830 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x35W/840 HFS M6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x49W/840 HFR D6 LX WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/830 HFS M6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x28W/830 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28/54W HFPI M2 WH			
TCS260 2x49W/840 HFR D6 LX SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x54W/840 HFR D6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x49W/840 HFR C6 LX WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x54W/840 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x49W/830 HFR M2 LX WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/830 HFS M6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x49W/840 HFD-T D6 ACL SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x80W/840 HFS D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x28/54W HFPI C6 SI			
TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/830 HFD D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x54W/840 HFS M6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x80W/840 HFS M2 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/830 HFR M6 LX WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28W/830 HFS C6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x35W/840 HFS D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35W/840 HFD-T D6 ACL WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/830 HFD D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/830 HFS D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/830 HFR M2 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28W/840 HFS M6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x35W/830 HFS D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x54W/840 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x49W/840 HFS C6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x54W/840 HFS D6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35W/840 HFS C6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35W/840 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/840 HFS M2 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35W/830 HFS M2 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/840 HFS M2 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/830 HFS D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm

EFix montáž na povrch TCS260

Product	A	B	C
TCS260 1x54W/840 HFS M6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x28W/830 HFR D6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28W/830 HFS D6 PVCFR WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/840 HFS C6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x28W/830 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35-80W HFPI C6 WH			
TCS260 2x28W/830 HFS M6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x49W/840 HFR D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35W/830 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x49W/840 HFS D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/840 HFS M2 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x54W/830 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x28W/830 HFR D6 LX WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x54W/840 HFS M2 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x49W/830 HFS M2 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28/54W HFPI D6 SI			
TCS260 2x54W/840 HFS M6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x49W/830 HFS M2 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/840 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x35W/830 HFD D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x49W/830 HFR D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/840 HFS M2 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35W/830 HFR M6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/840 HFD-T D6 ACL WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/840 HFS M6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35W/830 HFS M2 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/830 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/830 HFS D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x28/54W HFPI C6 WH			
TCS260 2x35-80W HFPI D6 WH			
TCS260 1x28W/840 HFS M6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x49W/830 HFD D6 PVCFR WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/830 HFS M2 PVCFR WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x54W/830 HFS M2 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x28W/830 HFR M2 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35W/840 HFS D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28/54W HFPI M2 SI			
TCS260 2x35-80W HFPI C6 SI			
TCS260 2x28W/830 HFS M2 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x49W/830 HFS C6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x80W/840 HFS C6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x49W/830 HFD D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35W/830 HFS M6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x28W/840 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x49W/830 HFD D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/840 HFS M2 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x80W/830 HFS M2 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35W/840 HFD D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/830 HFS C6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x49W/840 HFS M6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm

EFix montáž na povrch TCS260

Product	A	B	C
TCS260 2x35W/830 HFD D6 PVCFR WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x54W/840 HFS M2 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x35-80W HFPI M2 WH			
TCS260 2x28W/840 HFR D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x35W/840 HFS M2 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/830 HFS D6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x49W/840 HFR D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x49W/840 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm

Detaily o výrobku



IPDP_TCS260i_0005-Detail
photo



IPDP_TCS260i_0009-Detail
photo



Jednoduchá instalace stropními
sponami a externí namačkávací
svorkovnicí




Krycí deska - přímo/nepřímého
vyzařování lze jednoduše
dosáhnout odstraněním horního
odražeče

EFix montáž na povrch TCS260

Detaily o výrobku



IPDP_TCS260i_0017-Detail photo



IPDP_TCS260i_0023-Detail photo



IPDP_TCS260i_0025-Detail photo



IPDP_TCS260i_0029-Detail photo




EFix montáž na povrch TCS260

Detaily o výrobku



Příslušenství



Ordercode 910925225011,
910925225411



Ordercode 910925225111,
910925225511



Ordercode 61402200



Ordercode 62212600

EFix montáž na povrch TCS260

Application Conditions	
Vhodné pro náhodné spínání	Není k dispozici
Approval and Application	
IP kód	IP20
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
General Information	
Značka CE	CE mark
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Typ optického krytu/čoček	No
Nouzové osvětlení	No
Značka hořlavosti	F
Kód řady zdroje	TL5
Kód produktové řady	TCS260

General Information (1/2)

Order Code	Full Product Name	Předřadník	Kombipack	Příkon zdroje	Vestavěné ovládání
61959100	TCS260 1x49W/840 HFD-T D6 ACL WH	HFD-T	K	49 W	ACL
61967600	TCS260 1x49W/840 HFD D6 WH	HFD	K	49 W	No
61113700	TCS260 1x28W/830 HFS D6 WH	HFS	K	28 W	No
61118200	TCS260 1x35W/830 HFS D6 WH	HFS	K	35 W	No
61123600	TCS260 1x49W/830 HFS D6 WH	HFS	K	49 W	No
61128100	TCS260 1x54W/830 HFS D6 WH	HFS	K	54 W	No
61195300	TCS260 1x28W/840 HFS D6 WH	HFS	K	28 W	No
61200400	TCS260 1x35W/840 HFS D6 WH	HFS	K	35 W	No
61205900	TCS260 1x49W/840 HFS D6 WH	HFS	K	49 W	No
61210300	TCS260 1x54W/840 HFS D6 WH	HFS	K	54 W	No
61279000	TCS260 1x35W/830 HFR D6 WH	HFR	K	35 W	No
61280600	TCS260 1x49W/830 HFR D6 WH	HFR	K	49 W	No
61284400	TCS260 1x49W/840 HFR D6 WH	HFR	K	49 W	No
61285100	TCS260 1x54W/840 HFR D6 WH	HFR	K	54 W	No
61290500	TCS260 1x28W/830 HFR D6 LX WH	HFR	K	28 W	LX
61291200	TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX WH	HFR	K	35 W	LX
61292900	TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX WH	HFR	K	49 W	LX
61296700	TCS260 1x49W/840 HFR D6 LX WH	HFR	K	49 W	LX
61297400	TCS260 1x54W/840 HFR D6 LX WH	HFR	K	54 W	LX
61315500	TCS260 1x28/54W HFPI D6 WH	HFPI	-	28, 54 W	No
61106900	TCS260 1x35-80W HFPI D6 WH	HFPI	-	35, 49, 80 W	No
62190700	TCS260 2x28W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH	HFD-T	K	28 W	ACL
61138000	TCS260 2x28W/830 HFS D6 WH	HFS	K	28 W	No
61142700	TCS260 2x35W/830 HFS D6 WH	HFS	K	35 W	No
61146500	TCS260 2x49W/830 HFS D6 WH	HFS	K	49 W	No
61150200	TCS260 2x54W/830 HFS D6 WH	HFS	K	54 W	No
61220200	TCS260 2x28W/840 HFS D6 WH	HFS	K	28 W	No
61224000	TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH	HFS	K	35 W	No
61228800	TCS260 2x49W/840 HFS D6 WH	HFS	K	49 W	No
61232500	TCS260 2x54W/840 HFS D6 WH	HFS	K	54 W	No
61432900	TCS260 2x80W/840 HFS D6 WH	HFS	K	80 W	No
61286800	TCS260 2x35W/840 HFR D6 WH	HFR	K	35 W	No
61287500	TCS260 2x49W/840 HFR D6 WH	HFR	K	49 W	No
61298100	TCS260 2x35W/840 HFR D6 LX WH	HFR	K	35 W	LX
61299800	TCS260 2x49W/840 HFR D6 LX WH	HFR	K	49 W	LX
61460200	TCS260 2x54W/840 HFR D6 WH	HFR	K	54 W	No
61320900	TCS260 2x28/54W HFPI D6 WH	HFPI	-	28, 54 W	No
61107600	TCS260 2x35-80W HFPI D6 WH	HFPI	-	35, 49, 80 W	No
62223200	TCS260 2x35W/830 HFD-T D6 ACL WH	HFD-T	K	35 W	ACL
62225600	TCS260 2x49W/840 HFD-T D6 ACL WH	HFD-T	K	49 W	ACL
62229400	TCS260 2x35W/840 HFD D6 WH	HFD	K	35 W	No
62233100	TCS260 2x49W/840 HFD D6 WH	HFD	K	49 W	No
61112000	TCS260 1x28W/830 HFS C6 WH	HFS	K	28 W	No
61117500	TCS260 1x35W/830 HFS C6 WH	HFS	K	35 W	No
61122900	TCS260 1x49W/830 HFS C6 WH	HFS	K	49 W	No
61127400	TCS260 1x54W/830 HFS C6 WH	HFS	K	54 W	No
61194600	TCS260 1x28W/840 HFS C6 WH	HFS	K	28 W	No
61199100	TCS260 1x35W/840 HFS C6 WH	HFS	K	35 W	No
61204200	TCS260 1x49W/840 HFS C6 WH	HFS	K	49 W	No

EFix montáž na povrch TCS260

Order Code	Full Product Name	Předřadník	Kombipack	Příkon zdroje	Vestavěné ovládání
61209700	TCS260 1x54W/840 HFS C6 WH	HFS	K	54 W	No
61214100	TCS260 1x80W/840 HFS C6 WH	HFS	K	80 W	No
61276900	TCS260 1x54W/840 HFR C6 WH	HFR	K	54 W	No
61317900	TCS260 1x35-80W HFPI C6 WH	HFPI	-	35, 49, 80 W	No
61115100	TCS260 1x28W/830 HFS M2 WH	HFS	K	28 W	No
61120500	TCS260 1x35W/830 HFS M2 WH	HFS	K	35 W	No
61125000	TCS260 1x49W/830 HFS M2 WH	HFS	K	49 W	No
61130400	TCS260 1x54W/830 HFS M2 WH	HFS	K	54 W	No
61135900	TCS260 1x80W/830 HFS M2 WH	HFS	K	80 W	No
61197700	TCS260 1x28W/840 HFS M2 WH	HFS	K	28 W	No
61202800	TCS260 1x35W/840 HFS M2 WH	HFS	K	35 W	No
61207300	TCS260 1x49W/840 HFS M2 WH	HFS	K	49 W	No
61212700	TCS260 1x54W/840 HFS M2 WH	HFS	K	54 W	No
61300100	TCS260 1x28W/830 HFR M2 WH	HFR	K	28 W	No
61119900	TCS260 1x35W/830 HFS M6 WH	HFS	K	35 W	No
61134200	TCS260 1x80W/830 HFS M6 WH	HFS	K	80 W	No
61206600	TCS260 1x49W/840 HFS M6 WH	HFS	K	49 W	No
61211000	TCS260 1x54W/840 HFS M6 WH	HFS	K	54 W	No
61137300	TCS260 2x28W/830 HFS C6 WH	HFS	K	28 W	No
61141000	TCS260 2x35W/830 HFS C6 WH	HFS	K	35 W	No
61145800	TCS260 2x49W/830 HFS C6 WH	HFS	K	49 W	No
61149600	TCS260 2x54W/830 HFS C6 WH	HFS	K	54 W	No
61219600	TCS260 2x28W/840 HFS C6 WH	HFS	K	28 W	No
61223300	TCS260 2x35W/840 HFS C6 WH	HFS	K	35 W	No
61227100	TCS260 2x49W/840 HFS C6 WH	HFS	K	49 W	No
61231800	TCS260 2x54W/840 HFS C6 WH	HFS	K	54 W	No
61431200	TCS260 2x80W/840 HFS C6 WH	HFS	K	80 W	No
61277600	TCS260 2x49W/840 HFR C6 WH	HFR	K	49 W	No
61289900	TCS260 2x49W/840 HFR C6 LX WH	HFR	K	49 W	LX
61319300	TCS260 2x28/54W HFPI C6 WH	HFPI	-	28, 54 W	No
61322300	TCS260 2x35-80W HFPI C6 WH	HFPI	-	35, 49, 80 W	No
61139700	TCS260 2x28W/830 HFS M6 WH	HFS	K	28 W	No
61143400	TCS260 2x35W/830 HFS M6 WH	HFS	K	35 W	No
61147200	TCS260 2x49W/830 HFS M6 WH	HFS	K	49 W	No
61221900	TCS260 2x28W/840 HFS M6 WH	HFS	K	28 W	No
61225700	TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH	HFS	K	35 W	No
61229500	TCS260 2x49W/840 HFS M6 WH	HFS	K	49 W	No
61233200	TCS260 2x54W/840 HFS M6 WH	HFS	K	54 W	No
61307000	TCS260 2x35W/830 HFR M6 WH	HFR	K	35 W	No
61308700	TCS260 2x28W/830 HFR M6 LX WH	HFR	K	28 W	LX
61140300	TCS260 2x28W/830 HFS M2 WH	HFS	K	28 W	No
61144100	TCS260 2x35W/830 HFS M2 WH	HFS	K	35 W	No
61148900	TCS260 2x49W/830 HFS M2 WH	HFS	K	49 W	No
61152600	TCS260 2x54W/830 HFS M2 WH	HFS	K	54 W	No
61222600	TCS260 2x28W/840 HFS M2 WH	HFS	K	28 W	No
61226400	TCS260 2x35W/840 HFS M2 WH	HFS	K	35 W	No
61230100	TCS260 2x49W/840 HFS M2 WH	HFS	K	49 W	No
61234900	TCS260 2x54W/840 HFS M2 WH	HFS	K	54 W	No
61433600	TCS260 2x80W/840 HFS M2 WH	HFS	K	80 W	No
61302500	TCS260 2x28W/830 HFR M2 WH	HFR	K	28 W	No
61154000	TCS260 1x28W/830 HFS D6 SI	HFS	K	28 W	No

Order Code	Full Product Name	Předřadník	Kombipack	Příkon zdroje	Vestavěné ovládání
61159500	TCS260 1x35W/830 HFS D6 SI	HFS	K	35 W	No
61164900	TCS260 1x49W/830 HFS D6 SI	HFS	K	49 W	No
61169400	TCS260 1x54W/830 HFS D6 SI	HFS	K	54 W	No
61174800	TCS260 1x80W/830 HFS D6 SI	HFS	K	80 W	No
61236300	TCS260 1x28W/840 HFS D6 SI	HFS	K	28 W	No
61241700	TCS260 1x35W/840 HFS D6 SI	HFS	K	35 W	No
61246200	TCS260 1x49W/840 HFS D6 SI	HFS	K	49 W	No
61251600	TCS260 1x54W/840 HFS D6 SI	HFS	K	54 W	No
61281300	TCS260 1x28W/830 HFR D6 SI	HFR	K	28 W	No
61283700	TCS260 1x49W/830 HFR D6 SI	HFR	K	49 W	No
61294300	TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX SI	HFR	K	35 W	LX
61295000	TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX SI	HFR	K	49 W	LX
61156400	TCS260 1x28W/830 HFS M2 SI	HFS	K	28 W	No
61161800	TCS260 1x35W/830 HFS M2 SI	HFS	K	35 W	No
61166300	TCS260 1x49W/830 HFS M2 SI	HFS	K	49 W	No
61176200	TCS260 1x80W/830 HFS M2 SI	HFS	K	80 W	No
61163200	TCS260 1x49W/830 HFS C6 SI	HFS	K	49 W	No
61235600	TCS260 1x28W/840 HFS C6 SI	HFS	K	28 W	No
61240000	TCS260 1x35W/840 HFS C6 SI	HFS	K	35 W	No
61245500	TCS260 1x49W/840 HFS C6 SI	HFS	K	49 W	No
61250900	TCS260 1x54W/840 HFS C6 SI	HFS	K	54 W	No
61255400	TCS260 1x80W/840 HFS C6 SI	HFS	K	80 W	No
61327800	TCS260 1x35-80W HFPI C6 SI	HFPI	-	35, 49, 80 W	No
61178600	TCS260 2x28W/830 HFS C6 SI	HFS	K	28 W	No
61182300	TCS260 2x35W/830 HFS C6 SI	HFS	K	35 W	No
61186100	TCS260 2x49W/830 HFS C6 SI	HFS	K	49 W	No
61190800	TCS260 2x54W/830 HFS C6 SI	HFS	K	54 W	No
61260800	TCS260 2x28W/840 HFS C6 SI	HFS	K	28 W	No
61264600	TCS260 2x35W/840 HFS C6 SI	HFS	K	35 W	No
61268400	TCS260 2x49W/840 HFS C6 SI	HFS	K	49 W	No
61272100	TCS260 2x54W/840 HFS C6 SI	HFS	K	54 W	No
61332200	TCS260 2x35-80W HFPI C6 SI	HFPI	-	35, 49, 80 W	No
61179300	TCS260 2x28W/830 HFS D6 SI	HFS	K	28 W	No
61183000	TCS260 2x35W/830 HFS D6 SI	HFS	K	35 W	No
61187800	TCS260 2x49W/830 HFS D6 SI	HFS	K	49 W	No
61191500	TCS260 2x54W/830 HFS D6 SI	HFS	K	54 W	No
61261500	TCS260 2x28W/840 HFS D6 SI	HFS	K	28 W	No
61265300	TCS260 2x35W/840 HFS D6 SI	HFS	K	35 W	No
61269100	TCS260 2x49W/840 HFS D6 SI	HFS	K	49 W	No
61273800	TCS260 2x54W/840 HFS D6 SI	HFS	K	54 W	No
61435000	TCS260 2x80W/840 HFS D6 SI	HFS	K	80 W	No
61454100	TCS260 2x49W/840 HFR D6 SI	HFR	K	49 W	No
61458900	TCS260 2x49W/840 HFR D6 LX SI	HFR	K	49 W	LX
61462600	TCS260 2x54W/840 HFR D6 SI	HFR	K	54 W	No
62230000	TCS260 2x35W/840 HFD D6 SI	HFD	K	35 W	No
61181600	TCS260 2x28W/830 HFS M2 SI	HFS	K	28 W	No
61189200	TCS260 2x49W/830 HFS M2 SI	HFS	K	49 W	No
61263900	TCS260 2x28W/840 HFS M2 SI	HFS	K	28 W	No
61267700	TCS260 2x35W/840 HFS M2 SI	HFS	K	35 W	No
61271400	TCS260 2x49W/840 HFS M2 SI	HFS	K	49 W	No
61275200	TCS260 2x54W/840 HFS M2 SI	HFS	K	54 W	No

EFix montáž na povrch TCS260

Order Code	Full Product Name	Předřadník	Kombipack	Příkon zdroje	Vestavěné ovládání
61192200	TCS260 2x54W/830 HFS M6 SI	HFS	K	54 W	No
61262200	TCS260 2x28W/840 HFS M6 SI	HFS	K	28 W	No
61266000	TCS260 2x35W/840 HFS M6 SI	HFS	K	35 W	No
61270700	TCS260 2x49W/840 HFS M6 SI	HFS	K	49 W	No
61274500	TCS260 2x54W/840 HFS M6 SI	HFS	K	54 W	No
61237000	TCS260 1x28W/840 HFS M6 SI	HFS	K	28 W	No
61242400	TCS260 1x35W/840 HFS M6 SI	HFS	K	35 W	No
61247900	TCS260 1x49W/840 HFS M6 SI	HFS	K	49 W	No
61252300	TCS260 1x54W/840 HFS M6 SI	HFS	K	54 W	No
61257800	TCS260 1x80W/840 HFS M6 SI	HFS	K	80 W	No

General Information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů	Typ optiky	Vnitřní vedení	Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů	Typ optiky	Vnitřní vedení
61959100	TCS260 1x49W/840 HFD-T D6 ACL WH	1	D6	Standard	61228800	TCS260 2x49W/840 HFS D6 WH	2	D6	Standard
61967600	TCS260 1x49W/840 HFD D6 WH	1	D6	Standard	61232500	TCS260 2x54W/840 HFS D6 WH	2	D6	Standard
61113700	TCS260 1x28W/830 HFS D6 WH	1	D6	Standard	61432900	TCS260 2x80W/840 HFS D6 WH	2	D6	Standard
61118200	TCS260 1x35W/830 HFS D6 WH	1	D6	Standard	61286800	TCS260 2x35W/840 HFR D6 WH	2	D6	Standard
61123600	TCS260 1x49W/830 HFS D6 WH	1	D6	Standard	61287500	TCS260 2x49W/840 HFR D6 WH	2	D6	Standard
61128100	TCS260 1x54W/830 HFS D6 WH	1	D6	Standard	61298100	TCS260 2x35W/840 HFR D6 LX WH	2	D6	Standard
61195300	TCS260 1x28W/840 HFS D6 WH	1	D6	Standard	61299800	TCS260 2x49W/840 HFR D6 LX WH	2	D6	Standard
61200400	TCS260 1x35W/840 HFS D6 WH	1	D6	Standard	61460200	TCS260 2x54W/840 HFR D6 WH	2	D6	Standard
61205900	TCS260 1x49W/840 HFS D6 WH	1	D6	Standard	61320900	TCS260 2x28/54W HFPI D6 WH	2	D6	Standard
61210300	TCS260 1x54W/840 HFS D6 WH	1	D6	Standard	61107600	TCS260 2x35-80W HFPI D6 WH	2	D6	Standard
61279000	TCS260 1x35W/830 HFR D6 WH	1	D6	Standard	62223200	TCS260 2x35W/830 HFD-T D6 ACL WH	2	D6	Standard
61280600	TCS260 1x49W/830 HFR D6 WH	1	D6	Standard	62225600	TCS260 2x49W/840 HFD-T D6 ACL WH	2	D6	Standard
61284400	TCS260 1x49W/840 HFR D6 WH	1	D6	Standard	62229400	TCS260 2x35W/840 HFD D6 WH	2	D6	Standard
61285100	TCS260 1x54W/840 HFR D6 WH	1	D6	Standard	62233100	TCS260 2x49W/840 HFD D6 WH	2	D6	Standard
61290500	TCS260 1x28W/830 HFR D6 LX WH	1	D6	Standard	61112000	TCS260 1x28W/830 HFS C6 WH	1	C6	Standard
61291200	TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX WH	1	D6	Standard	61117500	TCS260 1x35W/830 HFS C6 WH	1	C6	Standard
61292900	TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX WH	1	D6	Standard	61122900	TCS260 1x49W/830 HFS C6 WH	1	C6	Standard
61296700	TCS260 1x49W/840 HFR D6 LX WH	1	D6	Standard	61127400	TCS260 1x54W/830 HFS C6 WH	1	C6	Standard
61297400	TCS260 1x54W/840 HFR D6 LX WH	1	D6	Standard	61194600	TCS260 1x28W/840 HFS C6 WH	1	C6	Standard
61315500	TCS260 1x28/54W HFPI D6 WH	1	D6	Standard	61199100	TCS260 1x35W/840 HFS C6 WH	1	C6	Standard
61106900	TCS260 1x35-80W HFPI D6 WH	1	D6	Standard	61204200	TCS260 1x49W/840 HFS C6 WH	1	C6	Standard
62190700	TCS260 2x28W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH	2	D6	PVC free	61209700	TCS260 1x54W/840 HFS C6 WH	1	C6	Standard
61138000	TCS260 2x28W/830 HFS D6 WH	2	D6	Standard	61214100	TCS260 1x80W/840 HFS C6 WH	1	C6	Standard
61142700	TCS260 2x35W/830 HFS D6 WH	2	D6	Standard	61276900	TCS260 1x54W/840 HFR C6 WH	1	C6	Standard
61146500	TCS260 2x49W/830 HFS D6 WH	2	D6	Standard	61317900	TCS260 1x35-80W HFPI C6 WH	1	C6	Standard
61150200	TCS260 2x54W/830 HFS D6 WH	2	D6	Standard	61115100	TCS260 1x28W/830 HFS M2 WH	1	M2	Standard
61220200	TCS260 2x28W/840 HFS D6 WH	2	D6	Standard	61120500	TCS260 1x35W/830 HFS M2 WH	1	M2	Standard
61224000	TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH	2	D6	Standard	61125000	TCS260 1x49W/830 HFS M2 WH	1	M2	Standard
					61130400	TCS260 1x54W/830 HFS M2 WH	1	M2	Standard
					61135900	TCS260 1x80W/830 HFS M2 WH	1	M2	Standard

EFix montáž na povrch TCS260

Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů	Typ optiky	Vnitřní vedení
61197700	TCS260 1x28W/840 HFS M2 WH	1	M2	Standard
61202800	TCS260 1x35W/840 HFS M2 WH	1	M2	Standard
61207300	TCS260 1x49W/840 HFS M2 WH	1	M2	Standard
61212700	TCS260 1x54W/840 HFS M2 WH	1	M2	Standard
61300100	TCS260 1x28W/830 HFR M2 WH	1	M2	Standard
61119900	TCS260 1x35W/830 HFS M6 WH	1	M6	Standard
61134200	TCS260 1x80W/830 HFS M6 WH	1	M6	Standard
61206600	TCS260 1x49W/840 HFS M6 WH	1	M6	Standard
61211000	TCS260 1x54W/840 HFS M6 WH	1	M6	Standard
61137300	TCS260 2x28W/830 HFS C6 WH	2	C6	Standard
61141000	TCS260 2x35W/830 HFS C6 WH	2	C6	Standard
61145800	TCS260 2x49W/830 HFS C6 WH	2	C6	Standard
61149600	TCS260 2x54W/830 HFS C6 WH	2	C6	Standard
61219600	TCS260 2x28W/840 HFS C6 WH	2	C6	Standard
61223300	TCS260 2x35W/840 HFS C6 WH	2	C6	Standard
61227100	TCS260 2x49W/840 HFS C6 WH	2	C6	Standard
61231800	TCS260 2x54W/840 HFS C6 WH	2	C6	Standard
61431200	TCS260 2x80W/840 HFS C6 WH	2	C6	Standard
61277600	TCS260 2x49W/840 HFR C6 WH	2	C6	Standard
61289900	TCS260 2x49W/840 HFR C6 LX WH	2	C6	Standard
61319300	TCS260 2x28/54W HFPI C6 WH	2	C6	Standard
61322300	TCS260 2x35-80W HFPI C6 WH	2	C6	Standard
61139700	TCS260 2x28W/830 HFS M6 WH	2	M6	Standard
61143400	TCS260 2x35W/830 HFS M6 WH	2	M6	Standard
61147200	TCS260 2x49W/830 HFS M6 WH	2	M6	Standard
61221900	TCS260 2x28W/840 HFS M6 WH	2	M6	Standard
61225700	TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH	2	M6	Standard
61229500	TCS260 2x49W/840 HFS M6 WH	2	M6	Standard
61233200	TCS260 2x54W/840 HFS M6 WH	2	M6	Standard
61307000	TCS260 2x35W/830 HFR M6 WH	2	M6	Standard
61308700	TCS260 2x28W/830 HFR M6 LX WH	2	M6	Standard
61140300	TCS260 2x28W/830 HFS M2 WH	2	M2	Standard
61144100	TCS260 2x35W/830 HFS M2 WH	2	M2	Standard
61148900	TCS260 2x49W/830 HFS M2 WH	2	M2	Standard
61152600	TCS260 2x54W/830 HFS M2 WH	2	M2	Standard
61222600	TCS260 2x28W/840 HFS M2 WH	2	M2	Standard
61226400	TCS260 2x35W/840 HFS M2 WH	2	M2	Standard
61230100	TCS260 2x49W/840 HFS M2 WH	2	M2	Standard
61234900	TCS260 2x54W/840 HFS M2 WH	2	M2	Standard
61433600	TCS260 2x80W/840 HFS M2 WH	2	M2	Standard
61302500	TCS260 2x28W/830 HFR M2 WH	2	M2	Standard
61154000	TCS260 1x28W/830 HFS D6 SI	1	D6	Standard
61159500	TCS260 1x35W/830 HFS D6 SI	1	D6	Standard
61164900	TCS260 1x49W/830 HFS D6 SI	1	D6	Standard

Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů	Typ optiky	Vnitřní vedení
61169400	TCS260 1x54W/830 HFS D6 SI	1	D6	Standard
61174800	TCS260 1x80W/830 HFS D6 SI	1	D6	Standard
61236300	TCS260 1x28W/840 HFS D6 SI	1	D6	Standard
61241700	TCS260 1x35W/840 HFS D6 SI	1	D6	Standard
61246200	TCS260 1x49W/840 HFS D6 SI	1	D6	Standard
61251600	TCS260 1x54W/840 HFS D6 SI	1	D6	Standard
61281300	TCS260 1x28W/830 HFR D6 SI	1	D6	Standard
61283700	TCS260 1x49W/830 HFR D6 SI	1	D6	Standard
61294300	TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX SI	1	D6	Standard
61295000	TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX SI	1	D6	Standard
61156400	TCS260 1x28W/830 HFS M2 SI	1	M2	Standard
61161800	TCS260 1x35W/830 HFS M2 SI	1	M2	Standard
61166300	TCS260 1x49W/830 HFS M2 SI	1	M2	Standard
61176200	TCS260 1x80W/830 HFS M2 SI	1	M2	Standard
61163200	TCS260 1x49W/830 HFS C6 SI	1	C6	Standard
61235600	TCS260 1x28W/840 HFS C6 SI	1	C6	Standard
61240000	TCS260 1x35W/840 HFS C6 SI	1	C6	Standard
61245500	TCS260 1x49W/840 HFS C6 SI	1	C6	Standard
61250900	TCS260 1x54W/840 HFS C6 SI	1	C6	Standard
61255400	TCS260 1x80W/840 HFS C6 SI	1	C6	Standard
61327800	TCS260 1x35-80W HFPI C6 SI	1	C6	Standard
61178600	TCS260 2x28W/830 HFS C6 SI	2	C6	Standard
61182300	TCS260 2x35W/830 HFS C6 SI	2	C6	Standard
61186100	TCS260 2x49W/830 HFS C6 SI	2	C6	Standard
61190800	TCS260 2x54W/830 HFS C6 SI	2	C6	Standard
61260800	TCS260 2x28W/840 HFS C6 SI	2	C6	Standard
61264600	TCS260 2x35W/840 HFS C6 SI	2	C6	Standard
61268400	TCS260 2x49W/840 HFS C6 SI	2	C6	Standard
61272100	TCS260 2x54W/840 HFS C6 SI	2	C6	Standard
61332200	TCS260 2x35-80W HFPI C6 SI	2	C6	Standard
61179300	TCS260 2x28W/830 HFS D6 SI	2	D6	Standard
61183000	TCS260 2x35W/830 HFS D6 SI	2	D6	Standard
61187800	TCS260 2x49W/830 HFS D6 SI	2	D6	Standard
61191500	TCS260 2x54W/830 HFS D6 SI	2	D6	Standard
61261500	TCS260 2x28W/840 HFS D6 SI	2	D6	Standard
61265300	TCS260 2x35W/840 HFS D6 SI	2	D6	Standard
61269100	TCS260 2x49W/840 HFS D6 SI	2	D6	Standard
61273800	TCS260 2x54W/840 HFS D6 SI	2	D6	Standard
61435000	TCS260 2x80W/840 HFS D6 SI	2	D6	Standard
61454100	TCS260 2x49W/840 HFR D6 SI	2	D6	Standard
61458900	TCS260 2x49W/840 HFR D6 LX SI	2	D6	Standard
61462600	TCS260 2x54W/840 HFR D6 SI	2	D6	Standard
62230000	TCS260 2x35W/840 HFD D6 SI	2	D6	Standard
61181600	TCS260 2x28W/830 HFS M2 SI	2	M2	Standard
61189200	TCS260 2x49W/830 HFS M2 SI	2	M2	Standard
61263900	TCS260 2x28W/840 HFS M2 SI	2	M2	Standard
61267700	TCS260 2x35W/840 HFS M2 SI	2	M2	Standard

EFix montáž na povrch TCS260

Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů	Typ optiky	Vnitřní vedení
61271400	TCS260 2x49W/840 HFS M2 SI	2	M2	Standard
61275200	TCS260 2x54W/840 HFS M2 SI	2	M2	Standard
61192200	TCS260 2x54W/830 HFS M6 SI	2	M6	Standard
61262200	TCS260 2x28W/840 HFS M6 SI	2	M6	Standard
61266000	TCS260 2x35W/840 HFS M6 SI	2	M6	Standard
61270700	TCS260 2x49W/840 HFS M6 SI	2	M6	Standard

Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů	Typ optiky	Vnitřní vedení
61274500	TCS260 2x54W/840 HFS M6 SI	2	M6	Standard
61237000	TCS260 1x28W/840 HFS M6 SI	1	M6	Standard
61242400	TCS260 1x35W/840 HFS M6 SI	1	M6	Standard
61247900	TCS260 1x49W/840 HFS M6 SI	1	M6	Standard
61252300	TCS260 1x54W/840 HFS M6 SI	1	M6	Standard
61257800	TCS260 1x80W/840 HFS M6 SI	1	M6	Standard

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Barva
61959100	TCS260 1x49W/840 HFD-T D6 ACL WH	WH
61967600	TCS260 1x49W/840 HFD D6 WH	WH
61113700	TCS260 1x28W/830 HFS D6 WH	WH
61118200	TCS260 1x35W/830 HFS D6 WH	WH
61123600	TCS260 1x49W/830 HFS D6 WH	WH
61128100	TCS260 1x54W/830 HFS D6 WH	WH
61195300	TCS260 1x28W/840 HFS D6 WH	WH
61200400	TCS260 1x35W/840 HFS D6 WH	WH
61205900	TCS260 1x49W/840 HFS D6 WH	WH
61210300	TCS260 1x54W/840 HFS D6 WH	WH
61279000	TCS260 1x35W/830 HFR D6 WH	WH
61280600	TCS260 1x49W/830 HFR D6 WH	WH
61284400	TCS260 1x49W/840 HFR D6 WH	WH
61285100	TCS260 1x54W/840 HFR D6 WH	WH
61290500	TCS260 1x28W/830 HFR D6 LX WH	WH
61291200	TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX WH	WH
61292900	TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX WH	WH
61296700	TCS260 1x49W/840 HFR D6 LX WH	WH
61297400	TCS260 1x54W/840 HFR D6 LX WH	WH
61315500	TCS260 1x28/54W HFPI D6 WH	WH
61106900	TCS260 1x35-80W HFPI D6 WH	WH
62190700	TCS260 2x28W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH	WH
61138000	TCS260 2x28W/830 HFS D6 WH	WH
61142700	TCS260 2x35W/830 HFS D6 WH	WH
61146500	TCS260 2x49W/830 HFS D6 WH	WH
61150200	TCS260 2x54W/830 HFS D6 WH	WH
61220200	TCS260 2x28W/840 HFS D6 WH	WH
61224000	TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH	WH
61228800	TCS260 2x49W/840 HFS D6 WH	WH
61232500	TCS260 2x54W/840 HFS D6 WH	WH
61432900	TCS260 2x80W/840 HFS D6 WH	WH
61286800	TCS260 2x35W/840 HFR D6 WH	WH
61287500	TCS260 2x49W/840 HFR D6 WH	WH
61298100	TCS260 2x35W/840 HFR D6 LX WH	WH
61299800	TCS260 2x49W/840 HFR D6 LX WH	WH
61460200	TCS260 2x54W/840 HFR D6 WH	WH
61320900	TCS260 2x28/54W HFPI D6 WH	WH
61107600	TCS260 2x35-80W HFPI D6 WH	WH
62223200	TCS260 2x35W/830 HFD-T D6 ACL WH	WH
62225600	TCS260 2x49W/840 HFD-T D6 ACL WH	WH

Order Code	Full Product Name	Barva
62229400	TCS260 2x35W/840 HFD D6 WH	WH
62233100	TCS260 2x49W/840 HFD D6 WH	WH
61112000	TCS260 1x28W/830 HFS C6 WH	WH
61117500	TCS260 1x35W/830 HFS C6 WH	WH
61122900	TCS260 1x49W/830 HFS C6 WH	WH
61127400	TCS260 1x54W/830 HFS C6 WH	WH
61194600	TCS260 1x28W/840 HFS C6 WH	WH
61199100	TCS260 1x35W/840 HFS C6 WH	WH
61204200	TCS260 1x49W/840 HFS C6 WH	WH
61209700	TCS260 1x54W/840 HFS C6 WH	WH
61214100	TCS260 1x80W/840 HFS C6 WH	WH
61276900	TCS260 1x54W/840 HFR C6 WH	WH
61317900	TCS260 1x35-80W HFPI C6 WH	WH
61115100	TCS260 1x28W/830 HFS M2 WH	WH
61120500	TCS260 1x35W/830 HFS M2 WH	WH
61125000	TCS260 1x49W/830 HFS M2 WH	WH
61130400	TCS260 1x54W/830 HFS M2 WH	WH
61135900	TCS260 1x80W/830 HFS M2 WH	WH
61197700	TCS260 1x28W/840 HFS M2 WH	WH
61202800	TCS260 1x35W/840 HFS M2 WH	WH
61207300	TCS260 1x49W/840 HFS M2 WH	WH
61212700	TCS260 1x54W/840 HFS M2 WH	WH
61300100	TCS260 1x28W/830 HFR M2 WH	WH
61119900	TCS260 1x35W/830 HFS M6 WH	WH
61134200	TCS260 1x80W/830 HFS M6 WH	WH
61206600	TCS260 1x49W/840 HFS M6 WH	WH
61211000	TCS260 1x54W/840 HFS M6 WH	WH
61137300	TCS260 2x28W/830 HFS C6 WH	WH
61141000	TCS260 2x35W/830 HFS C6 WH	WH
61145800	TCS260 2x49W/830 HFS C6 WH	WH
61149600	TCS260 2x54W/830 HFS C6 WH	WH
61219600	TCS260 2x28W/840 HFS C6 WH	WH
61223300	TCS260 2x35W/840 HFS C6 WH	WH
61227100	TCS260 2x49W/840 HFS C6 WH	WH
61231800	TCS260 2x54W/840 HFS C6 WH	WH
61431200	TCS260 2x80W/840 HFS C6 WH	WH
61277600	TCS260 2x49W/840 HFR C6 WH	WH
61289900	TCS260 2x49W/840 HFR C6 LX WH	WH
61319300	TCS260 2x28/54W HFPI C6 WH	WH
61322300	TCS260 2x35-80W HFPI C6 WH	WH

EFix montáž na povrch TCS260

Order Code	Full Product Name	Barva
61139700	TCS260 2x28W/830 HFS M6 WH	WH
61143400	TCS260 2x35W/830 HFS M6 WH	WH
61147200	TCS260 2x49W/830 HFS M6 WH	WH
61221900	TCS260 2x28W/840 HFS M6 WH	WH
61225700	TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH	WH
61229500	TCS260 2x49W/840 HFS M6 WH	WH
61233200	TCS260 2x54W/840 HFS M6 WH	WH
61307000	TCS260 2x35W/830 HFR M6 WH	WH
61308700	TCS260 2x28W/830 HFR M6 LX WH	WH
61140300	TCS260 2x28W/830 HFS M2 WH	WH
61144100	TCS260 2x35W/830 HFS M2 WH	WH
61148900	TCS260 2x49W/830 HFS M2 WH	WH
61152600	TCS260 2x54W/830 HFS M2 WH	WH
61222600	TCS260 2x28W/840 HFS M2 WH	WH
61226400	TCS260 2x35W/840 HFS M2 WH	WH
61230100	TCS260 2x49W/840 HFS M2 WH	WH
61234900	TCS260 2x54W/840 HFS M2 WH	WH
61433600	TCS260 2x80W/840 HFS M2 WH	WH
61302500	TCS260 2x28W/830 HFR M2 WH	WH
61154000	TCS260 1x28W/830 HFS D6 SI	SI
61159500	TCS260 1x35W/830 HFS D6 SI	SI
61164900	TCS260 1x49W/830 HFS D6 SI	SI
61169400	TCS260 1x54W/830 HFS D6 SI	SI
61174800	TCS260 1x80W/830 HFS D6 SI	SI
61236300	TCS260 1x28W/840 HFS D6 SI	SI
61241700	TCS260 1x35W/840 HFS D6 SI	SI
61246200	TCS260 1x49W/840 HFS D6 SI	SI
61251600	TCS260 1x54W/840 HFS D6 SI	SI
61281300	TCS260 1x28W/830 HFR D6 SI	SI
61283700	TCS260 1x49W/830 HFR D6 SI	SI
61294300	TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX SI	SI
61295000	TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX SI	SI
61156400	TCS260 1x28W/830 HFS M2 SI	SI
61161800	TCS260 1x35W/830 HFS M2 SI	SI
61166300	TCS260 1x49W/830 HFS M2 SI	SI
61176200	TCS260 1x80W/830 HFS M2 SI	SI
61163200	TCS260 1x49W/830 HFS C6 SI	SI
61235600	TCS260 1x28W/840 HFS C6 SI	SI
61240000	TCS260 1x35W/840 HFS C6 SI	SI
61245500	TCS260 1x49W/840 HFS C6 SI	SI
61250900	TCS260 1x54W/840 HFS C6 SI	SI

Order Code	Full Product Name	Barva
61255400	TCS260 1x80W/840 HFS C6 SI	SI
61327800	TCS260 1x35-80W HFPI C6 SI	SI
61178600	TCS260 2x28W/830 HFS C6 SI	SI
61182300	TCS260 2x35W/830 HFS C6 SI	SI
61186100	TCS260 2x49W/830 HFS C6 SI	SI
61190800	TCS260 2x54W/830 HFS C6 SI	SI
61260800	TCS260 2x28W/840 HFS C6 SI	SI
61264600	TCS260 2x35W/840 HFS C6 SI	SI
61268400	TCS260 2x49W/840 HFS C6 SI	SI
61272100	TCS260 2x54W/840 HFS C6 SI	SI
61332200	TCS260 2x35-80W HFPI C6 SI	SI
61179300	TCS260 2x28W/830 HFS D6 SI	SI
61183000	TCS260 2x35W/830 HFS D6 SI	SI
61187800	TCS260 2x49W/830 HFS D6 SI	SI
61191500	TCS260 2x54W/830 HFS D6 SI	SI
61261500	TCS260 2x28W/840 HFS D6 SI	SI
61265300	TCS260 2x35W/840 HFS D6 SI	SI
61269100	TCS260 2x49W/840 HFS D6 SI	SI
61273800	TCS260 2x54W/840 HFS D6 SI	SI
61435000	TCS260 2x80W/840 HFS D6 SI	SI
61454100	TCS260 2x49W/840 HFR D6 SI	SI
61458900	TCS260 2x49W/840 HFR D6 LX SI	SI
61462600	TCS260 2x54W/840 HFR D6 SI	SI
62230000	TCS260 2x35W/840 HFD D6 SI	SI
61181600	TCS260 2x28W/830 HFS M2 SI	SI
61189200	TCS260 2x49W/830 HFS M2 SI	SI
61263900	TCS260 2x28W/840 HFS M2 SI	SI
61267700	TCS260 2x35W/840 HFS M2 SI	SI
61271400	TCS260 2x49W/840 HFS M2 SI	SI
61275200	TCS260 2x54W/840 HFS M2 SI	SI
61192200	TCS260 2x54W/830 HFS M6 SI	SI
61262200	TCS260 2x28W/840 HFS M6 SI	SI
61266000	TCS260 2x35W/840 HFS M6 SI	SI
61270700	TCS260 2x49W/840 HFS M6 SI	SI
61274500	TCS260 2x54W/840 HFS M6 SI	SI
61237000	TCS260 1x28W/840 HFS M6 SI	SI
61242400	TCS260 1x35W/840 HFS M6 SI	SI
61247900	TCS260 1x49W/840 HFS M6 SI	SI
61252300	TCS260 1x54W/840 HFS M6 SI	SI
61257800	TCS260 1x80W/840 HFS M6 SI	SI

EFix montáž na povrch TCS260

