



EFix TL5-serie – voor een 'groener' kantoor

EFix TCS260

De EFix TL5-serie bestaat uit fraaie, betaalbare armaturen voor innovatieve verlichting. Daarmee kan veel energie worden bespaard wanneer oude conventionele installaties vervangen worden door nieuwe hoogfrequentie armaturen. De optieken van de EFix-serie voldoen aan de nieuwste EN-12464-normen, zodat de verlichting bij elke toepassing voldoet. In combinatie met HF-voorschakelapparatuur maakt de Philips MASTER TL5 lamp grote energiebesparingen mogelijk. Nog grotere besparingen zijn mogelijk door gebruik te maken van geïntegreerde Luxsense-daglichtregeling. Het fraaie design van de EFix combineert zowel opbouw- (TCS260) als pendelarmaturen (TPS260) in één ontwerp (pendelset los te bestellen). Dankzij de gemakkelijk te verwijderen bovenkap, kan de bundel worden veranderd van directe naar directe/indirecte verlichting of omgekeerd. De EFix armaturen worden kant en klaar, inclusief lampen geleverd waardoor de installatietijd gering is. De EFix TBS260 inbouwarmaturen completeren de Philips armaturenserie voor algemene verlichting van kantoren, winkels en scholen.

Voordelen

- Energiezuinig dankzij TL5
- Efficiënte optieken
- Fraai design, leverbaar in wit en zilvergrijs

Kenmerken

- Eenvoudige vormgeving
- MASTER TL5-lampen; geschikt voor gebruik met hoogfrequent VSA
- Mini-optiek; prestaties voldoen aan standaard EN-12464
- Geïntegreerde Luxsense daglichtafhankelijke regelaar verkrijgbaar
- Gemakkelijk te verwijderen bovenkap: maakt instelling van de bundel mogelijk voor het leveren van directe of direct/indirecte verlichting

EFix TCS260

Toepassing

- Kantoren
- Winkels

Specificaties

Type	TCS260
Lichtbron	Fluorescentielamp: - 1 x or 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Inclusief lamp	Ja (lichtkleur 830 of 840)
VSA	Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - HFPI (multiwattage) - HFP - HFR
Optiek	D6, Semihoogglanzende optiek, dubbel parabolisch M6, Matte optiek, dubbel parabolische 3D-dwarslamellen, gesloten M2, Matte zijspiegels, geprofileerde dwarslamellen A, Asymmetrische spiegel (A)


Aansluiting	PI, Push-In connector
Kleur	Wit, RAL9016 (WH) Zilver, RAL9006 (SI)
Optie	Lichtregelsysteem: Luxsense daglichtregelaar (LX)
Materiaal en afwerking	Behuizing: verzinkt gelakt plaatstaal Optiek: voorgelakt staal of aluminium Eindkap: polycarbonaat
Installatie	Afzonderlijk of in lijn; de armatuur wordt vastgekleefd in vooraf met schroeven bevestigde plafondbeugels
Accessoires	Ophangset geleverd met elektrische kabel, ZCS260 SME WH of SI (t.b.v. pendelmontage) Koppelstuk voor lijnmontage, ZCS260 CPS
Opmerkingen	Geleverd met lampen, insteekconnector en plafondbeugels

Versions



TCS260 - 35 W - HF DALI touch-switch dimming

Maatschets



Product	A	B	C
TCS260 1x49W/830 HFR D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm

EFix TCS260

Productgegevens



Efix lijnmontage



TPS262/TCS260 1x TL5



Installatiegemak met behulp van
plafondbeugel en Push-in
connector



Eenvoudig om te bouwen van
direct naar direct/indirect, door de
bovenplaat te verwijderen.




IPDP_TCS260i_0017-Detail photo




EFix TCS260

Productgegevens



IPDP_TCS260i_0023-Detail photo



IPDP_TCS260i_0025-Detail photo

