



EFix – bardziej ekologiczne biuro

EFix TCS260

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach. Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetlówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie. Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenia ogólnego w biurach i sklepach.

Korzyści

- W swoim segmencie jest to produkt najłatwiejszy w instalacji
- Dedykowana oprawa TL5 przyciąga swą prostotą
- Oprawa jest zgodna ze standardami biurowymi dzięki zastosowaniu mini optyk

Cechy

- Prosta konstrukcja
- Lampy MASTER TL5: współpracują z osprzętem HF
- Minioptryka: spełnia normy EN-12464
- Wbudowany czujnik światła dziennego Luxsense
- Łatwo zdejmowana górna pokrywa: umożliwia regulowanie wiązki w celu uzyskania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego

EFix TCS260

Zastosowanie

- Biura
- Sklepy

Specyfikacje

Typ	TCS260
Źródło światła	Świetłówka: - 1 x lub 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Zawiera lampę	Tak (barwa lampy 830 lub 840)
Osprzęt	Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Inteligentny statecznik typu HFPI - Statecznik typu HFP - Statecznik typu HFR
Optyka	Optyka wysokopolerowana, paraboliczna, zamknięta (C6) Optyka polerowana, paraboliczna (D6) Optyka matowa, rastry paraboliczne, zamknięta (M6) Odbłyśnik matowy, żebrowane rastry skrzyżowane (M2) Odbłyśnik asymetryczny (A)

Połączenie	Szybkozłączka typu push-in, od zewnątrz
Kolor	Biały, RAL9016 (WH) Srebrny, RAL9006 (SI)
Opcja	Sterowanie oświetleniem: Sterownik światła dziennego Luxsense (LX)
Materiał	Obudowa: stal lakierowana Optyka: lakierowana stal lub aluminium Element końcowy: poliwęglan
Instalacja	Indywidualna lub w linii; wpicie oprawy w uchwyty nasufitowe
Akcesoria	Zestaw do zawieszania dostarczany z przewodem elektrycznym, ZCS260 SME WH lub SI
Uwagi	Dostarczane ze świetłówkami, szybkozłączką typu push-in i uchwyty nasufitowymi

Wersje



TCS260 - 35 W - HF DALI touch-switch dimming

Rysunki techniczne



Product			
TCS260 1x28/54W HFPI D6 WH			
TCS260 1x49W/830 HFR D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm

Więcej o produkcie



Oprawa EFix TCS260,
przeznaczona do montażu na
powierzchni



EFix TPS262/TCS260 1x TL5



Łatwa instalacja dzięki wieszakowi
do montażu na suficie i
zewnętrznej złączce typu push-in



Płyta osłaniająca - bezpośredni /
pośredni rozsył światła można
uzyskać w prosty sposób
zdejmując górny odbłyśnik.



Oprawa jest dostarczana wraz z
odbłyśnikiem górnym
zapewniającym bezpośredni
rozsył światła



Bezpośredni / pośredni rozsył
światła można uzyskać w prosty
sposób zdejmując górny
odbłyśnik.



Zewnętrzna złączka elektryczna


Więcej o produkcie

Złącze elektryczne wejście

Wieszak




Mocowanie



Aksesoria

Kod zamówieniowy 61110600



Kod zamówieniowy 61402200



Warunki dotyczące zastosowań

Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy
---	-------------

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP20
--------------------------	------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
--------------------	-----------

Informacje ogólne

Znak CE	CE
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Typ pokrywy optycznej/soczewki	brak
Oświetlenie awaryjne	brak
Oznaczenie palności	F
Kod rodziny źródła światła	TL5
Sterownik wbudowany	brak
Liczba źródeł światła	1
Typ optyki	D6
Rodzina produktów	TCS260
Okablowanie wewnętrzne	STD

Mechanika i korpus

Kolor	WH
-------	----

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Osprzęt	Kombipack	Moc źródła światła
61280600	TCS260 1x49W/830 HFR D6 WH	HFR	K	49 W
61315500	TCS260 1x28/54W HFPI D6 WH	HFPI	brak	28, 54 W

