



SmartForm TCS/ TPS460 – førsteklasses belysning i et flot og attraktivt design

SmartForm TCS460

Vi føler os bedre tilpas og fungerer bedre i et behageligt arbejdsmiljø. SmartForm TCS/TPS460-serien af nedhængte, overflademonterede og vægmonterede armaturer er designet til brug på kontorer, i butikker og på skoler og kombinerer førsteklasses belysning med et enkelt og karakteristisk design. Disse utroligt flade armaturer fås med MASTER TL5- og TL5 ECO-lyskilder i rektangulære og firkantede versioner med direkte/indirekte lyskombinationer. De kan også bruges til at danne lyslinjer og strukturer. Med det store udvalg af effektiv mikrooptikker og afskærmninger er SmartForm TCS/TPS460 den ideelle løsning til alle situationer. Lysstyringssystemer kan tilføjes for at opnå yderligere energibesparelser.

Fordele

- Førsteklasses belysning, som opfylder alle projektkravene
- Flot design
- Energieffektiv

Funktioner

- Meget slankt armaturhus – kun 47 mm dybt
- Topmoderne lyskilder
- Højeffektiv optik og afskærmning
- Direkte/indirekte lysfordeling
- Mulighed for at tilføje lysstyring

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Butikker
- Skoler

Specifikationer

Type	TCS460
Lyskilde	Lysstofrør: - 1, 2, 3 eller 4 x MASTER TL5 ECO/G5/12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W - 1, 2, 3 eller 4 x MASTER TL5/G5/14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Lyskilde medfølger	Ja, TL5 ECO (lampefarve 830 eller 840) Ja, TL5 (lampefarve 827/865, 830 eller 840) Nej
Forkobling	Elektronisk, højfrekvens 220-240 V/50-60 Hz: - Performer (HFP) - Performer, intelligent, multi-watt (HFP-I) - Regulator, 1-10 V (HFR) - Regulator, DALI (HFD) - Regulator DALI, tryk og dæmp (HFD-T)
Armaturhuskonfiguration	Linjestop, 1 fase (LE1), til afslutning af en linje
n (til seriel sammenkobling)	Linjestykke, 1 fase (LF1), til indsætning i en linje

Specifikationer

Optikafskærmning	Version med 1 eller 2 lyskilder: - OLC-mikrooptik i polykarbonatafskærmning (MLO-PC) - Opal afskærmning i polykarbonat (PCO) Version med 3 eller 4 lyskilder: - OLC-mikrolinseoptik i akryl med højreflekterende topreflektor (T-VH AC-MLO) - OLC-mikrolinseoptik i polykarbonat med højreflekterende topreflektor (T-VH PC-MLO) - Afskærmning med opal silkeglans i polykarbonat med højreflekterende topreflektor (T-VH PCO-SAT)
Tilslutning	Push-in-stik med trækaftastning (PIP) Kabel, længde 200 cm, med CEE7-stik (CCE)
Ekstraudstyr	Nødbelysning: 1 time (EL1), 3 timer (EL3) Lysstyringssystemer: - Luxsense Micro-dagslysregulering (LXM) - ActiLume-multiregulering (ACL) Indvendig pvc-fri kabling (PVCFR) Euro-sikring (FU) medfølger

Optik	Version med 1, 2, 3 eller 4 lyskilder: - OLC-mikrooptik i højglans til høj ydelse (C8) - OLC-mikrooptik i semi-glans til høj ydelse (D8) - OLC-mikrooptik i højglans med høj effektivitet (C8-VH) - OLC-mikrooptik i halvglans med høj effektivitet (D8-VH) - OLC-mikrooptik i højglans med optimal komfort (C8-C) - OLC-mikrooptik i halvglans med optimal komfort (D8-C) - Matteret mikrospejl, riflede tværgitre (M2) - Mikrospejl med høj effektivitet, riflede tværgitre (M2-H) Version med 1 eller 2 lyskilder: - OLC-mikrooptik, tovejsoptik, i halvglans med topreflektor (T D8-BD) - Asymmetrisk mikrooptik med høj effektivitet (A)
--------------	--

Materiale og farve	Armaturhus: zinkbelagt stål, hvid RAL9016 Valgfri hvid RAL9010 eller sølvgrå RAL9006
Tilbehør	Individuelt eller i seriel sammenkobling; armaturet klikkes fast på formonterede loftsbeslag
Bemærkninger	Beskyttelsesfolie til beskyttelse af optikken under installationen Dedikerede armaturer til seriel sammenkobling (LE- og LF-typer), som inkluderer alle tilslutningsdele og gennemkabling

SmartForm TCS460

Tilbehør

Ordercode 98469599

