



SmartForm TCS/ TPS460 – éclairage haut de gamme au design élégant et rafraîchissant

SmartForm TCS460

Les plafonniers et suspensions viennent compléter la famille SmartForm performante et confortable grâce à ses micro-optiques et optiques à microlentilles MLO. Le design du SmartForm plafonnier et suspension est harmonieux de par ses formes douces et sa faible épaisseur (seulement 49 mm). La flexibilité de la gamme des encastrés est préservée. Ces luminaires extra-plats sont disponibles avec au choix les tubes MASTER TL5, TL5 ECO ou LED en version rectangulaire et carrée. Les consommations seront optimisées grâce aux différents systèmes de gestion intégrés au luminaire : • LuxSense (LXM) ajuste le niveau d'éclairage en fonction de la lumière naturelle. • ActiLume (ACL) permet la détection de mouvements, une régulation en fonction de la lumière naturelle, ainsi qu'une gestion grâce à une télécommande infrarouge.

Avantages

- Performances d'éclairage de haut niveau répondant à toutes les spécifications des projets
- Design d'aspect rafraîchissant
- Faible consommation d'énergie

Fonctions

- Boîtier ultramince : 47 mm de profondeur seulement
- Lampes à la pointe de la technique
- Optiques et caches de haute efficacité
- Distribution de lumière directe/indirecte
- Possibilité d'ajout de commandes d'éclairage

Application

- Bureaux
- Magasins
- Écoles
- Halls, circulations

Descriptions

Type	TCS460
Lampe	- Version carrée : 3 ou 4 lampes MASTER TL5 ECO 13, 22W - Version rectangulaire : 1 ou 2 lampes MASTER TL5 ECO 25, 32, 45, 50, 73W
Lampe incluse	Oui, TL5 ECO (couleur de lampe 830 ou 840) Oui, TL5 (couleur de lampe 827/865, 830 ou 840) Non
électronique	Électronique, haute fréquence 220 - 240 V / 50 - 60 Hz : - Performer (HFP) - Performer, intelligent, multi-watt (HFP-I) - Régulateur, 1-10 V (HFR) - Régulateur, DALI (HFD) - Régulateur DALI, touch & dimming (HFD-T)
Configuration du boîtier (pour dispositions en ligne)	En fin de ligne, une phase (LE1), pour terminer une ligne Intégré à une ligne, une phase (LF1), à insérer dans une ligne

Optique	Version à 1, 2, 3 ou 4 lampes : - Micro-optique OLC performance en finition haut brillant (C8) - Micro-optique OLC performance en finition satiné (D8) - Micro-optique OLC à très haut rendement en finition haut brillant (C8-VH) - Micro-optique OLC à très haut rendement en finition satiné (D8-VH) - Micro-optique OLC confort optimal en finition haut brillant (C8-C) - Micro-optique OLC confort optimal en finition satiné (D8-C) - Micro-optique à miroir mat, grilles de défilement transversales profilées (M2) - Micro-optique à miroir haut rendement, grilles de défilement transversales profilées (M2-H) Version à 1 ou 2 lampes : - Micro-optique OLC performance en finition satiné bidirectionnelle avec réflecteur de fond (T D8-BD) - Micro-optique asymétrique à haut rendement (A)
----------------	---

Descriptions

Cache optique	Version à 1 ou 2 lampes : - Optique à micro-lentilles OLC dans un cache en polycarbonate (MLO-PC) - Optique Opal en polycarbonate (PCO) Version à 3 ou 4 lampes : - Optique à micro-lentilles OLC en acrylique avec réflecteur de fond hautement réfléchissant (T-VH AC-MLO) - Optique à micro-lentilles OLC en polycarbonate avec réflecteur de fond hautement réfléchissant (T-VH PC-MLO) - Cache satiné Opal en polycarbonate avec réflecteur de fond hautement réfléchissant (T-VH PCO-SAT)
Connexion	Connecteur à poussoir avec soulagement de traction (PIP)
Options	Éclairage de secours : 1 heure (EL1), 3 heures (EL3) Commandes d'éclairage : - Contrôleur lumière du jour Luxsense Micro (LXM) - Multicontrôleur ActiLume (ACL) Câblage interne sans PVC (PVCFR) Fusible Euro (FU) inclus

Matériau et couleur	Caisson : acier finition zinc, base blanc RAL9016 En option, blanc RAL9010 ou gris argent RAL9006
Accessoires	Individuellement ou en série ; encliquetage du luminaire dans des crosses de montage au plafond prévisées
Remarques	Optique protégée par un film transparent pendant l'installation Luminaires à disposition en ligne spécifiques (types LE et LF) comprenant tous les câblages de connexion et d'interconnexion

SmartForm TCS460

Accessoires



EXTRACTEUR CACHE OPTIQUE

Ordercode 98469599

