



SmartForm TCS/ TPS460 – elsőrangú világítási megoldás új, tetszetős formatervvvel

SmartForm TCS460

A kényelmes munkakörnyezetekben mindnyájan jobban érezzük magunkat és termelékenyebben dolgozunk. Az irodákban, üzletekben és iskolákban történő használatra tervezett, függesztett, valamint felületre és falra szerelhető SmartForm TCS/TPS460 világítótest-termékcsalád a kategóriájában elérhető legjobb világítási teljesítményt letisztult, egyéni formatervvvel párosítja. Ezek a különlegesen lapos világítótestek szögletes és négyzet alakú kivitelben, MASTER TL5 és TL5 ECO lámpával, valamint közvetlen és indirekt világítási lehetőséggel érhetők el. Fényvonalak és fénystruktúrák létrehozására is használhatók. A különlegesen hatékony mikrooptikák és burák széles választékával rendelkező SmartForm TCS/TPS460 minden helyzetre ideális megoldást kínál. Világításszabályozó egységek hozzáadásával további energiaköltség-megtakarítások érhetők el.

Előnyök

- Az elsőrangú világítási teljesítmény az összes projekt követelményeinek megfelel
- Felüldítő látvány
- Energiatakarékos

Szolgáltatások

- Nagyon keskeny burkolat – csak 47 mm mély
- A legmodernebb lámpák
- Különösen hatékony optikák és burák
- Közvetlen/közvetett fényelosztás
- Világításszabályozási megoldásokkal bővíthető

Alkalmazás

- Irodák
- Boltok
- Iskolák

termékjellemzők

Típus	TCS460
Fényforrás	Fénycső: - 1, 2, 3 vagy 4 db MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W - 1, 2, 3 vagy 4 db MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Fényforrást tartalmazza	Igen, TL5 ECO (fényforrás színe 830 vagy 840) Igen, TL5 (fényforrás színe 827/865, 830 vagy 840) nem
Előtét	Elektronikus, magas frekvenciás, 220–240 V / 50–60 Hz: - Előtét (HFP) - Előtét, intelligens, több teljesítményszinttel (HFP-I) - Szabályozóegység, 1–10 V (HFR) - Szabályozóegység, DALI (HFD) - Szabályozóegység DALI, érintés és fényerő-szabályozás (HFD-T)
Burkolat kialakítása (a kábelek elrendezéséhez)	Kábel vége, 1 fázis (LE1), kábel lezárásához Kábelátmenet, 1 fázis (LF1), átmenő kábelhez

Optika	1, 2, 3, 4 lámpás változat: - Micro OLC nagy teljesítményű, magasfényű optika (C8) - Micro OLC nagy teljesítményű, félmagasfényű optika (D8) - Micro OLC kiugróan nagy hatásfokú, magasfényű optika (C8-VH) - Micro OLC kiugróan nagy hatásfokú, félmagasfényű optika (D8-VH) - Micro OLC kitűnő vizuális komfortot biztosító, magasfényű optika (C8-C) - Micro OLC kitűnő vizuális komfortot biztosító, félmagasfényű optika (D8-C) - Micro matt tükör, keresztirányban bordázott káprázásgátló ráccsal (M2) - Micro nagy hatásfokú tükör, keresztirányban bordázott káprázásgátló ráccsal (M2-H) 1, 2 lámpás változat: - Micro OLC nagy teljesítményű, félmagasfényű, kétirányú optika felső reflektorral (T D8-BD) - Miniatur, nagy hatásfokú, aszimmetrikus optika (A)
---------------	---

termékjellemzők

Optikai bura	1, 2 lámpás változat: - OLC mikrolencsés optika polikarbonát burkolattal (MLO-PC) - Polikarbonát anyagú opálos bura (PCO) 3, 4 lámpás változat: - Akril anyagú OLC mikrolencse különösen nagy fényvisszaverő képességű felső reflektorral (T-VH AC-MLO) - Polikarbonát anyagú OLC mikrolencse különösen nagy fényvisszaverő képességű felső reflektorral (T-VH PC-MLO) - Polikarbonát anyagú, opál-selyemfényű bura különösen nagy fényvisszaverő képességű felső reflektorral (T-VH PCO-SAT)
Csatlakozás	Gyorscsatlakozó gyorsbontási lehetőséggel (PIP) Vezeték, 200 cm hosszúságú, CEE7-es dugóval (CCE)

Opciók	Vészvilágítás: 1 óra (EL1), 3 óra (EL3) Világításszabályozás - Luxsense nappalfény-vezérlésű szabályozó, kis méretű (LXM) - ActiLume többfunkciós vezérlő (ACL) Belső PVC-mentes kábelezés (PVCFR) Euro biztosítékot (FU) tartalmaz
Anyag és szín	Burkolat: cinkbevonatú acél, fehér RAL9016 alappal Választható fehér RAL9010 vagy ezüstsürke RAL9006 alappal is
Tartozékok	Különálló vagy sorban felszerelhető; a világítótest az előre felszerelt rögzítőkeretekre pattintható

SmartForm TCS460

Megjegyzések

Az optika védőfóliával rendelkezik a felszereléskor előforduló sérülések ellen

A kifejezetten soros elrendezésre kialakított világítótestek (LE és LF típus) az összes csatlakozót és átmenő vezetékét tartalmazzák

Tartozékok

Ordercode 98469599

