



SmartForm TCS/ TPS460 – najwyższej klasy oświetlenie o świeżym i ciekawym wyglądzie

SmartForm TCS461/471

Wszyscy czujemy się lepiej i wydajniej pracujemy w przyjemnym, komfortowym środowisku pracy. Zaprojektowana dla biur, sklepów i szkół rodzina opraw SmartForm TCS/TPS460, przeznaczonych do podwieszania, montażu na powierzchni oraz na ścianie łączy w sobie najlepsze w tej klasie oświetlenie z czystym i charakterystycznym wyglądem. Te wyjątkowo płaskie oprawy są dostępne z lampami MASTER TL5 i TL5 ECO w wersjach prostokątnych i kwadratowych z możliwościami oświetlenia bezpośredniego/pośredniego. Można ich używać do tworzenia linii i konstrukcji świetlnych. Dzięki bogatemu wyborowi bardzo wydajnych i komfortowych mikro-optyk i kloszy, SmartForm TCS/TPS460 zapewnia idealne rozwiązanie dla każdej sytuacji. Dodanie sterowania oświetleniem umożliwi uzyskanie dalszych oszczędności energii.

Korzyści

- Top-class lighting performance meets all project requirements
- Fresh-looking design
- Energy-efficient

Cechy

- Bardzo smukła obudowa – głębokość tylko 47 mm
- Najnowocześniejsze lampy
- Optyka i klosz wysokiej sprawności
- Bezpośredni/pośredni rozsył światła
- Możliwość dodania sterowników oświetlenia

Wniosek

- Biura
- Sklepy
- Szkoły

Specyfikacje


Typ	TCS461 TCS471 (wersja kolorowa)
Źródło światła	Świetlówka: - 1, 2, 3, 4 lub 6 x MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W - 1, 2, 3, 4 lub 6 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Zawiera lampę	Tak, TL5 ECO (830 lub 840) Tak, TL5 (barwa lampy 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 lub 840; 827/865, 827/451 lub 827/452) Nie
Statecznik	Elektroniczny, typu HF, 220 – 240 V / 50 – 60 Hz: - Performer (HFP) - Performer, inteligentny statecznik dla różnych mocy (HFP-I) - Regulator, 1–10 V (HFR) - Regulator, DALI (HFD) - Regulator DALI, touch & dimming (HFD-T) - Konfiguracja obudowy (do aranżacji liniowych) - Koniec linii, 1 faza (LE1), dla zakończenia linii - Element linii, 1 faza (LF1), dla włączenia w linię

Klosz	wersja 3, 4-lampowa: - Wykonany z akrylu mikroraster OLC (AC-MLO) - Mikrooptyka OLC wykonana z poliwęglanu (PC-MLO)
Złączka	Szybkozłączka push-in ze zwolnieniem napięcia (PIP) Przewód, długość 200 cm, z wtyczką CEE7 (CCE)
Opcje	Oświetlenie awaryjne: 1 godzina (EL1), 3 godziny (EL3) Sterowanie oświetleniem: - Czujnik światła dziennego Luxsense (LXM) - Sterownik ActiLume (ACL) Kontroler Zmiany Koloru (CVC) Wewnętrzne okablowanie bez PVC (PVCFR) Zawiera bezpiecznik (FU)
Materiały i kolor	Obudowa: stal ocynkowana z powłoką białą RAL9016 Opcjonalnie biały RAL9010 lub srebrno-szary RAL9006
Akcesoria	Indywidualnie lub w linii; mocowanie oprawy na wstępnie przykręconych wspornikach sufitowych
Uwagi	Folia ochronna zabezpieczająca optykę podczas montażu Dedykowane oprawy do montażu liniowego (LE i LF) ze złączkami i okablowaniem przelotowym

Versions



Więcej o produkcie



SmartForm TCS461/471

Więcej o produkcie



Akcesoria

Ordercode 98469599

