



Arano – lyskasse

Arano TCS640

Arano er et armatursortiment til TL5 lysstofrør med Philips mikrooptikker. Den patenterede mikrooptik med 3-D lameller kombinerer et miniaturistisk design med optimal ydeevne for lysfordeling, synskomfort og virkningsgrad. Den er i fuld overensstemmelse med den aktuelle standard for indendørs arbejdspladser (EN12464-1). De kan leveres både overflademonterede, ophængt, fritstående og vægmonterede - nogle med direkte/indirekte lys - for at skabe en lys og indbydende atmosfære. Flere Arano-armaturer kan sammenkobles og bruges til at skabe seriearrangementer.

Fordele

- Miniaturistisk design med optimal ydelse inden for lysfordeling, synskomfort og virkningsgrad
- Skab en klar og indbydende atmosfære med overflademonterede, nedhængte, fritstående og vægmonterede versioner - enkelte med direkte/indirekte belysning
- I fuld overensstemmelse med de seneste kontorbelysningsstandarder

Funktioner

- Miniaturedesign
- TL5-lystofrør
- Mikrooptik med 3D-lameller
- Lever op til alle kravene i EN 12464-1-standard for kontorbelysning
- Montering enkeltvis eller serielt

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Stormagasiner

Specifikationer

Type	TCS640
Lyskilde	Lysstofrør: - 1, 2, 3 eller 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W

Pære medfølger	Nej
	Ja (lysfarve 830 eller 840)


Arano TCS640

Forvalger	Elektronisk, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Højfrekvensfunktion (HFP) - Højfrekvensregulator, DALI (HFD) - Højfrekvensregulator (HFR) - Højfrekvensregulator, berøringskontakt (HFR-T)
Kabinetkonfiguration (til seriearrangementer)	Serieslut (LE), til afslutning af serie Seriefase 1 (LF), til indføring i en serie

Specifikationer

Funktion	Nødbelysning: - 3 timer (EL3 eller EL3-LED) Lysreguleringer: - AcriLume multiregulering (ACL) - Luxsense dagslysregulering (LX) Euro-sikring (FU) inkluderet Tilslutning: kabel, 200 cm længde, med stik CEE7 (CCE) Indfyldningsplade (indfyldningsprofil)
Materiale	Kabinet: naturlig anodiseret aluminium (ALU) eller hvid (WH) Endedæksler: naturlig anodiseret aluminium (ALU) eller hvid (WH) Optik: aluminium Optisk dæksel: - AC-MLO: PMMA, PC-MLO: polykarbonat

Målskitse



Optik	Højglansoptik, 3D mikrolameller, meget højrefleksive (C8-VH) Højglansoptik, 3D mikrolameller (C8) Halvblank optik, 3D mikrolameller, meget højrefleksive (D8-VH) Halvblank optik, 3D mikrolameller (D8) Matteret spejl, riflede tværgitre (M2)
Optisk dæksel	Mikrolinseoptik af acrylat (AC-MLO) Mikrolinseoptik af polykarbonat (PC-MLO)

Installation	Enkeltvis eller i serie (rektangulære typer), montering ved skruefastgørelse
Bemærkninger	MLO-optik sikrer optimal lysfordeling og fuld blændingsafskærmning i alle synsretninger og overholder den aktuelle norm for indendørs arbejdspladser (EN12464-1, UGR < 19, L < 1000 cd/m) Specialiserede armaturer til seriearrangementer (LE- og LF-typer) leveres med alle tilslutnings- og ophængsdele samt gennemfortrådning

Product
TCS640 1x28W/830 HFP M2 ALU
TCS640 1x28W/830 HFP AC-MLO ALU
TCS640 1x54W/830 HFP D8 ALU
TCS640 1x54W/830 HFP AC-MLO ALU
TCS640 1x28W/830 HFP D8 ALU
TCS640 1x54W/830 HFR AC-MLO ALU

Product
TCS640 2x28W/830 HFP AC-MLO ALU
TCS640 2x28W/830 HFP M2 ALU
TCS640 2x54W/830 HFP AC-MLO ALU
TCS640 2x54W/830 HFP M2 ALU

Arano TCS640

Oplysninger om produktet



Armaturene kan tilsluttes i et
seriearrangement. Specialiserede
seriearmaturer kan leveres.

