



# Arano asymmetrisk – højtydende vægbelysning

## Arano TCS649, asymmetrisk

Arano asymmetrisk er et vægbelysningsarmatur med 1 eller 2 TL5 lysstofrør. Den avancerede lysfunktion sikrer en ensartet lysfordeling og er fuldt kompatibel med de aktuelle normer for kontorer, skoler og butikker. Med Arano-seriens designæstetik er dette armatur tilgængeligt i hvid eller aluminiumsfinish.

### Fordele

- Minimalistisk design der giver yderst behagelig belysning
- Office compliant micro optic solutions
- Allows for coupling into line arrangements

### Funktioner

- Minimalistisk design: finish i hvid eller aluminium
- Mulighed for at vælge mellem ét og to TL5-lystofrør
- Mikrooptik, som lever op til kravene i standarden for kontorbelysning
- Montering enkeltvis eller serielt

### Anvendelsesområder

- Kontorer
- Skoler
- Stormagasiner

### Specifikationer

|      |        |
|------|--------|
| Type | TCS649 |
|------|--------|

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Lyskilde | Lysstofrør:<br>- 1 x eller 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|

# Arano TCS649, asymmetrisk


|                |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pære medfølger | Ja (lysfarve 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 eller 840)                                                                                                                    |
| Forvalger      | Elektronisk, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: <ul style="list-style-type: none"><li>- Højfrekvensfunktion (HFP)</li><li>- Højfrekvensregulator, DALI (HFD)</li><li>- Højfrekvensregulator (HFR)</li></ul> |
| Optik          | Asymmetrisk spejl (A)<br>Væglampe                                                                                                                                                                  |

|                           |                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                  | Sikring (FU) inkluderet<br>Tilslutning: kabel, 200 cm længde, med stik CEE7 (CCE)                                                                    |
| Materiale                 | Kabinet: naturlig anodiseret aluminium (ALU) eller hvid (WH)<br>Endedæksler: naturlig anodiseret aluminium (ALU) eller hvid (WH)<br>Optik: aluminium |
| Installation              | Enkeltvis, montering med skruer                                                                                                                      |
| Primære anvendelsesformål | Kontorer, skoler, stormagasiner                                                                                                                      |

## Versions



## Målskitse



| Product                    | A       | B       |
|----------------------------|---------|---------|
| TCS649 1x28W/830 HFP A ALU | 1194 mm | 1281 mm |
| TCS649 1x35W/830 HFP A ALU | 1494 mm | 1581 mm |

## Arano TCS649, asymmetrisk

### Godkendelse og anvendelse

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 |
|-----------------------------------|------|

### Generelle oplysninger

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| CE-mærke               | CE mark                            |
| Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse I                 |
| ENEC-mærke             | ENEC mark                          |
| Forkobling             | HF-Performer                       |
| Glødetrådtest          | Temperatur 850 °C,<br>varighed 5 s |
| Kombipakke             | Lamp(s) included                   |
| Lyskildeserie – kode   | TL5                                |
| Antal lyskilder        | 1                                  |
| Optiktype              | A                                  |
| Produktseriekode       | TCS649                             |

### Mekanik og armaturhus

|       |           |
|-------|-----------|
| Farve | Aluminium |
|-------|-----------|

### Generelle oplysninger

| Order Code | Full Product Name          | Lyskildeeffekt |
|------------|----------------------------|----------------|
| 78769500   | TCS649 1x28W/830 HFP A ALU | 28 W           |
| 78775600   | TCS649 1x35W/830 HFP A ALU | 35 W           |

