



Arano asimetric – sistem de proiectare a luminii pe perete, de înaltă performanță

Arano TCS649, asimetric

Arano asimetric este un corp de iluminat cu proiecție pe perete, încorporând 1 sau 2 lămpi fluorescente TL5. Performanțele sale optime de iluminare asigură o distribuție uniformă a fluxului luminos și este în conformitate cu normele actuale pentru iluminatul birourilor, al școlilor și magazinelor. Păstrând elementele estetice de design ale familiei Arano, acest corp de iluminat este disponibil cu finisajele alb și argintiu.

Beneficii

- Minimalistic design offering very comfortable lighting
- Office compliant micro optic solutions
- Allows for coupling into line arrangements

Caracteristici

- Design minimalist: finisaj alb sau din aluminiu
- Variante cu una sau două lămpi fluorescente TL5
- Microsisteme optice conforme cu normele pentru spații de birouri
- Montare individuală sau în linie

Cerere

- Birouri
- Școli
- Magazine universale

Specificații

Arano TCS649, asimetric

Tip	TCS649
Sursă de lumină	Fluorescent: - 1 x sau 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Lampă inclusă	Da (culoare deschisă 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 sau 840)
Echipamente	Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Performance High Frequency (HFP) - Regulator High Frequency, DALI (HFD) - Regulator High Frequency (HFR)

Optică	Oglindă asimetrică (A) Corp de proiecție a luminii pe perete
Opțiune	Siguranță fuzibilă (FU) inclusă Conectare: cablu, lungime 200 cm, cu ștecher CEE7 (CCE)
Material	Carcasă: aluminiu anodizat natural (ALU) sau alb (WH) Capace finale: aluminiu anodizat natural (ALU) sau alb (WH) Optică: aluminiu
Instalare	Individual, montare cu șuruburi
Aplicații principale	Birouri, școli, magazine universale

Cote

Arano TCS649

Product	A	B
TCS649 1x54W/830 HFD A WH	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x54W/830 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x49W/830 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x35W/840 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x28W/830 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x35W/830 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x80W/840 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x80W/840 HFP A WH	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x54W/840 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x80W/830 HFD A WH	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x28W/827 HFP A WH	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x28W/830 HFR A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x49W/840 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x54W/840 HFP A WH	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x80W/830 HFR A WH	1494 mm	1581 mm

Arano TCS649

Arano TCS649, asimetric

