



Arano asymetrické – vysokoúčinné vertikálne nasvetlenie

Arano, asymmetric

Asymetrické Arano je určené pre vertikálne svetelné efekty, je osadené 1 alebo 2 lineárnymi žiarivkami TL5. Svetidlo s najvyšším svetelným výkonom vo svojej triede zabezpečuje rovnomerné vyžarovanie v plnom súlade s požiadavkami aktuálnej normy pre osvetlenie vnútorných pracovných miest (kancelárií, škôl a predajní). Rad svetidiel Arano sa dodáva v bielom a hliníkovom farebnom prevedení telesa.

Výhody

- Minimalistic design offering very comfortable lighting
- Office compliant micro optic solutions
- Allows for coupling into line arrangements

Vlastnosti

- Minimalistický dizajn: biely alebo hliníkový povrch
- Možnosť výberu jednej alebo dvoch žiaroviek TL5
- Mikrooptika v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií
- Individuálna montáž alebo montáž do svetelných radov

Aplikácie

- Kancelárie
- Školy
- Obchodné domy

Špecifikácia

Typ	TCS649	Svetelný zdroj	Lineárne žiarivky:
-----	--------	----------------	--------------------

Arano, asymmetric

	- 1 x, 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Vrátane zdroja	Áno (farba svetla 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 alebo 840)
Predradník	Elektronický, vysokofrekvenčný 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Performer (HFP) - Regulator DALI (HFD) - Regulator (HFR)
Optika	Asymetrická (A)

Rozmerový obrázok

Arano TCS649

Arano TCS649

Možnosti	Vrátane Euro poistky (FU) Pripojenie: kábel dĺžky 200 cm so zástrčkou CEE7 (CCE)
Materiál	Teleso: anodizovaný prírodný hliník (ALU) alebo biely (WH) Koncové kryty: anodizovaný prírodný hliník (ALU) alebo biely (WH) Optika: hliník
Montáž	Individuálna, pomocou skrutiek
Hlavné aplikácie	Kancelárske priestory, školy, obchodné domy

Product	A	B
TCS649 1x54W/830 HFD A WH	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x54W/830 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x49W/830 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x35W/840 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x28W/830 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x35W/830 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x80W/840 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x80W/840 HFP A WH	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x54W/840 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x80W/830 HFD A WH	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x28W/827 HFP A WH	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x28W/830 HFR A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x49W/840 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x54W/840 HFP A WH	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x80W/830 HFR A WH	1494 mm	1581 mm

Arano, asymmetric

