



Řešení do vlhkého prostředí

TCW060

TCW060 navržené pro použití v náročných podmínkách je úsporné, kompaktní svítidlo s vyšším krytím. Specializované verze jsou dostupné pro zářivky TL-D a TL5. Toto je konkurenceschopné, energeticky úsporné řešení osvětlení vlhkých prostor s krytím IP65 a výhradně elektronickými předřadníky se stejnými investičními náklady jako s elektromagnetickými. Flexibilní stropní spona usnadňuje instalaci a údržbu.

Výhody

- Úsporné a kompaktní svítidlo do vlhka zkonstruované pro použití v náročných prostředích
- Svítidlo, osazené výhradně elektronickými předřadníky, je konkurenceschopným energeticky úsporným řešením osvětlení vlhkých prostor se stejnými náklady jako v případě standardních elektromagnetických řešení
- K dispozici jsou určené verze pro světelné zdroje TL5 a TL-D

Vlastnosti

- K dispozici jsou speciální verze pro světelné zdroje TL5 a TL-D
- IP65
- Elektronický předřadník
- Flexibilní stropní třmeny

Aplikace

- Vlhká prostředí
- Lehký průmysl
- Parkovací garáže

Specifikace

TCW060

Typ	TCW059
	TCW060
Světelný zdroj	Zářivka:
	- 1 nebo 2 x MASTER TL-D / G13 / 18, 36, 58 W
	- 1 nebo 2 x MASTER TL5 / G5 / 14, 28, 35, 49 W
Včetně světelného zdroje	Ne
Předřadník	Elektronický, 220-240 V / 50 - 60 Hz
Prizmatický polykarbonát	Šroubová svorkovnice

Materiál	Těleso:
	TCW060: polykarbonát, (šedý)
	TCW059: ABS, šedý
	Kryt: polykarbonát, odolný vůči UV záření
	Stropní spony: nerezová ocel
Instalace	Spony krytu: polykarbonát, (šedý) nebo nerezová ocel
	Montáž přísazením
	Provozní teplota: -5°C < T
Údržba	Závěsný kryt pro snadnou výměnu světelného zdroje
Hlavní použití	Vlhká prostředí, lehký průmysl, parkovací domy

Příslušenství

Ordercode 88776799



Ordercode 88778199



Ordercode 89815299

