



# Belebende Leuchtstofflampe

## MASTER TL5 HO ActiViva

MASTER TL5 ActiViva mit 16 mm Röhrendurchmesser liefert blau angereichertes Licht. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass sich Menschen durch ActiViva-Lampen vitaler und belebt fühlen. Diese Lampe bietet eine optimale Balance zwischen Sehvermögen und Wohlbefinden und ist eine ideale Lösung für Bereiche in die wenig Tageslicht dringt. Die ActiViva-Lampe wird in der Philips SchoolVision-Lösung eingesetzt, um die Leistungsfähigkeit von Schülern zu unterstützen.

### Vorteile

- Höhere Aufmerksamkeit und Wachsamkeit sowie gesteigertes Wohlbefinden
- Optimale Balance zwischen Sehvermögen und Wohlbefinden
- Dynamische Erweiterung des Farbtemperaturbereichs

### Merkmale

- Blau angereichertes Licht
- Einzigartige Phosphorbeschichtung
- Kann problemlos in bestehenden Leuchten eingesetzt werden
- Gute Farbwiedergabe
- Dimmbar

### Anwendung


- Für die Beleuchtung von industriellen Einrichtungen, Schulen, Gesundheitswesen, Call Center, Büroräumen und Seniorenresidenzen
- Für den Einsatz im Innenbereich, wenn hohe Aufmerksamkeit nötig ist

# MASTER TL5 HO ActiViva

## Versions



## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO	17 mm	1149.0 mm	1156.1 mm	1153.7 mm	1163.2 mm
ActiViva Active 54W					
1SL/40					

