



Erweiterte Gestaltungsmöglichke iten

MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

Vorteile

- Entwicklung extrem flacher Leuchten möglich

Merkmale

- 3-Banden-Leuchtstofflampe
- Super 80-Lichtfarbe
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 83 lm/W
- Amalgam-Technologie
- Zündsicher von -15 bis +50 °C

Anwendung

- Ermöglicht das Design anspruchsvoller und kompakter Leuchten
- Für die Beleuchtung von Verkaufsräumen, Büros, öffentlichen Bereichen
- Für den Einsatz in der Sicherheitsbeleuchtung

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


MASTER TL5 Circular

Versions



LPPR TL5-C8

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Allgemeine Informationen	
Socket	2GX13
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	81
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	C-T5
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (max.)	4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4 mg

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Nennlebensdauer
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	12.000 Stunde(n)

Order Code	Full Product Name	Nennlebensdauer
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	-

Lichttechnische Daten

MASTER TL5 Circular

Order Code	Full Product Name	Farbkoordinate X	Farbkoordinate Y	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
		(Nom)	(nom.)	Lichtfarbe	Farbtemperatur (Nom)		
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	0,44	0,403	Warmweiß (WW)	3000 K	76 lm/W	4.210 lm
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	0,38	0,38	Kaltweiß (CW)	4000 K	83 lm/W	5.000 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch	Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	0,550 A	55,7 W	64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	0,470 A	60,6 W

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/		Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/	
		1.000 Std.				1.000 Std.	
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	56 kWh		64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	61 kWh	

