



Εκτεταμένες δυνατότητες σχεδιασμού

MASTER TL5 Κυκλικοί

Αυτός ο κυκλικός λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) προσφέρει εκτεταμένες σχεδιαστικές δυνατότητες. Ο λεπτός σωλήνας επιτρέπει τη δημιουργία εξαιρετικά επίπεδων φωτιστικών και κάνει δυνατή την προς όλες τις κατευθύνσεις κατανομή του φωτός. Είναι κατάλληλος για ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών και ημι-επαγγελματικών εφαρμογών και είναι ιδανικός για χρήση σε καταστήματα, γραφεία και δημόσιους χώρους με ασυνήθεις διατάξεις.

Οφέλη

- Λεπτός σωλήνας 16 χιλ. επιτρέπει τη δημιουργία πολύ επίπεδων φωτιστικών
- Επιτρέπει ελκυστική, κυκλική σχεδίαση
- Υψηλή απόδοση λαμπτήρα
- Καλή απόδοση χρωμάτων
- Υψηλότερη μέση απόδοση συστήματος

Χαρακτηριστικά

- Τέλειο κυκλικό σχήμα
- Ιδιαίτερα αποδοτική επίστρωση φθορισμού 3 ζωνών
- Ειδικά σχεδιασμένος για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα
- Τεχνολογία αμαλγάματος (55 και 60W μόνο)

Εφαρμογή

- Φέρνει τα πλεονεκτήματα του φωτισμού TL5 σε ακόμα μεγαλύτερο εύρος ελκυστικών εφαρμογών
- Κατάλληλο για μια ευρεία γκάμα επαγγελματικών και ημι-επαγγελματικών εφαρμογών
- Ιδανικό για χρήση σε καταστήματα, γραφεία και δημόσιους χώρους, με μη παραδοσιακή διευθέτηση
- Οι λαμπτήρες αμαλγάματος 55 W και 60 W έχουν περιορισμένη καταλληλότητα για εφαρμογές ρύθμισης της έντασης

MASTER TL5 Κυκλικοί

Προειδοποίηση & ασφάλεια


- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Versions



LPPR TL5-C8

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

