



Vysoce účinné zářivkové osvětlení

MASTER TL5 HE

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Výhody

- Možnost miniaturního provedení a maximální tvůrčí svoboda při konstrukci svítidel
- Různé délky zářivek umožňují snadnou instalaci do stropních modulů
- Zářivky s vysokou energetickou účinností

Vlastnosti

- O 40% tenčí a o 5 cm kratší než odpovídající zářivky TL-D
- Vysoká účinnost: až 104 lm/W
- Speciální konstrukce pro použití s elektronickým předřadníkem
- Dosažení maximálního světelného toku při teplotě přibližně 35 °C

Aplikace


- Ideální do zapuštěných, přisazených a závěsných svítidel v prostorech, kde je kladen požadavek na úsporu energie – např. kanceláře, obchody, školy a průmysl (nízké stropy)

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

MASTER TL5 HE

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Obecné informace	
Patice krytky	G5
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	Barevné konstrukce	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
63940055	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40	0,38	0,38	Studená bílá (CW)	4000 K	80	86 lm/W	1 200 lm
71009355	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40	0,313	0,337	Studené denní světlo	6500 K	82	80 lm/W	1 125 lm
71015455	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL/40	0,313	0,337	Studené denní světlo	6500 K	82	90 lm/W	2 500 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Spotřeba energie
63940055	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40	0,165 A	14,0 W
71009355	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40	0,165 A	14,0 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Spotřeba energie
71015455	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL/40	0,170 A	28,1 W

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
63940055	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40	14 kWh
71009355	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
71015455	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL/40	29 kWh

