



Svært effektivt lysrør

MASTER TL5 High Efficiency

Denne TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) har svært høy lyseffekt, noe som gir et lavere energiforbruk. Den svært effektive TL5-lyskilden gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Den egner seg godt til kontorer, industriområder, offentlige bygninger, skoler, sykehus og til innendørs idrettsbelysning.

Fordeler

- Gir rom for plassbesparelse av systemet og maksimal frihet i utformingen av armaturer
- Lyskildelengden gir enkelt feste i modulsystemer i taket
- Høy lyskilde- og lumeneffekt

Funksjoner

- 40 % tynnere og 5 % kortere enn tilsvarende TL-D-lyskilder
- Høy lyskildeeffekt på opptil 104 lm/W
- Utviklet for bruk med elektroniske forkoblinger
- Maksimal lyseffekt nås ved ca. 35 °C i fritt brennende stilling

Søknad


- Ideell for innfelte, påmonterte og hengende armaturer til anvendelser som i kontorer, butikker, skoler, offentlige bygg og industri - overalt hvor det kreves høykvalitets energieffektiv belysning

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MASTER TL5 High Efficiency

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Generell informasjon

Sokkelbase G5

Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform T5

Godkjenning og bruksområde

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) 1,2 mg

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Fargebetegnelse	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
927926084055	MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	0,38	0,38	Kaldhvit (CW)	4000 K	80	86 lm/W	1 200 lm
927926086555	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	0,313	0,337	Kaldt dagslys	6500 K	82	80 lm/W	1 125 lm
927926586555	MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	0,313	0,337	Kaldt dagslys	6500 K	82	90 lm/W	2 500 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
927926084055	MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	0,165 A	14,0 W
927926086555	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	0,165 A	14,0 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
927926586555	MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	0,170 A	28,1 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
927926084055	MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	14 kWh
927926086555	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
927926586555	MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	29 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

