



Dünyanın en verimli floresanlı aydınlatması

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Son derece verimli bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) basit lamba yenilemesiyle önemli düzeyde enerji tasarrufu sağlar. TL5 HE Eco lambaları mükemmel lümen sürekliliği ve iyi bir renksel geriverim sunar. Uygulama alanları, ofisler ve endüstriyel alanlardan, okullara ve perakende satış yapılan ortamlara kadar çeşitlilik gösterir.

Faydaları

- Yalnızca lamba değiştirerek %10'a varan enerji tasarrufu
- MASTER TL5 HE lambalarıyla karşılaştırıldığında aynı ışık kalitesi
- Normal TL5 lambalarının tüm avantajları

Özellikler

- 114 lm/W'ye kadar çıkabilen yüksek lamba verimlilikleri
- Standart MASTER TL5 HE lambalarla karşılaştırıldığında %10'a kadar daha az güç harcar
- Fluorescent Super 80 ışık kalitesi

Uygulama

- Ideally suited for recessed, surface-mounted and suspended luminaires e.g. in offices, shops, schools, public buildings and industry (low ceiling), wherever high-quality, energy-efficient lighting is required

Güvenlik ve uyarılar

- Enerji tüketiminde azalma, yalnızca akım kontrollü tertibatla sağlanabilir.
- Lambalar güç kontrollü tertibatla mükemmel şekilde çalışır, ancak bu durumda ışık çıkışı %10'a kadar daha yüksek olabilir.
- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.