



Ο πιο φωτεινός φωτισμός φθορισμού στον κόσμο

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής

Αυτός ο λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) προσφέρει υψηλή φωτεινή ροή. Ο λαμπτήρας TL5 HO έχει βελτιστοποιηθεί για εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή φωτεινή ροή, ενώ προσφέρει εξαιρετική διατήρηση φωτεινής ροής και απόδοση χρωμάτων. Οι εφαρμογές του περιλαμβάνουν από γραφεία και βιομηχανία, έως σχολεία και χώρους λιανικής πώλησης.

Οφέλη

- Allows system miniaturization and maximum luminaire design freedom
- Lamp lengths enable easy fitting into ceiling module systems
- Optimized for installations which need high luminous flux
- Virtually constant lumen level with excellent lumen maintenance
- Good color rendering

Χαρακτηριστικά

- 40% thinner than TL-D lamps
- Designed for high light output and system miniaturization
- Highly efficient 3-band fluorescent coating in combination with precoating
- Specifically designed for operation with electronic gear and well-suited for dimming
- Maximum light output reached at approximately 35 °C in free-burning position if an electronic driver with cut-off feature is used
- Can be ignited from -15 to +50 °C

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής


Εφαρμογή

- The combination of a compact lamp and high lumen package of the MASTER TL5 HO offers exciting opportunities for architectural lighting and customized solutions
- Offers economic solutions with high-ceiling lighting in shops, industry and department stores
- The high luminous flux gives optimal results in aesthetic pendants and furniture-mounted luminaires in offices, workshops, restaurants and reception areas

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,38
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,38
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T5
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,2 mg

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
63956155	MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40	80	89 lm/W	4.375 lm
63960855	MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/40	82	76 lm/W	1.700 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
63956155	MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40	0,255 A	49,3 W

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
63960855	MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/40	0,295 A	22,7 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
63956155	MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40	50 kWh

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
63960855	MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/40	23 kWh

