



# Oświetlenie fluorescencyjne niezależne od temperatury

## MASTER TL5 HO TOP

Ta świetlówka TL5 HO (o średnicy bańki 16 mm) emituje strumień światła o mocy niezależnej od wahań temperatury. Dzięki temu idealnie nadaje się do pracy w ciepłych miejscach. Lampy TL5 HO TOP można używać w takich samych systemach jak lampy MASTER TL5 HO. Przewidziana do stosowania w nieklimatyzowanych magazynach, jako źródło równomiernego oświetlenia ścian itd.

### Korzyści

- Stały strumień świetlny w szerokim zakresie temperatur (20–75°C), doskonale utrzymywany mimo upływu czasu
- Zoptymalizowana do instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego, szczególnie w wysokich temperaturach (powyżej 40°C)
- Umożliwia miniaturyzację systemu i maksymalną swobodę w rozmieszczaniu opraw
- Może bezpośrednio zastępować tradycyjne lampy TL5 HO niezawierające amalgamatu

### Cechy

- Strumień świetlny co najmniej 90% wartości maksymalnej w temperaturze otoczenia 20–75°C dzięki technologii amalgamatowej
- Możliwość przyciemniania do poziomu 30% maksymalnego strumienia świetlnego
- Ciepły zapłon i szybkie rozgrzewanie w porównaniu z wysokoprężnymi lampami wyładowczymi dzięki pomocniczym amalgamatom na obu końcach lampy
- Działa w zakresie temperatur od -15 do +75°C

# MASTER TL5 HO TOP


## Wniosek

- Oświetlenie obiektów architektonicznych i dopasowane rozwiązania dzięki kompaktowym rozmiarom i mocnemu strumieniowi świetlnemu, zwłaszcza w wysokich temperaturach (powyżej 40°C)
- Ekonomiczne rozwiązania związane z oświetleniem na wysoko umieszczonym suficie w sklepach i w zastosowaniach przemysłowych
- Mocniejszego strumienia świetlnego wymaga zwłaszcza oświetlenie biurowe skierowane ku górze
- Estetyczne zwieszki, oprawy zamknięte i montowane na meblach w biurach, warsztatach, restauracjach i recepcjach

## Versions



## Rysunki techniczne



| Product                             | D (max) | A (max)   | B (max)   | B (min)   | C (max)   |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER TL5 HO TOP<br>49W/840 1SL/20 | 17 mm   | 1449.0 mm | 1456.1 mm | 1453.7 mm | 1463.2 mm |

