



Hosszú élettartamú fénycsöves világítás

MASTER TL5 High Output Xtra

Ez a TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérő) egyszerre kínálja a TL5 High Output lámpák előnyeit, valamint a hosszú és magas megbízhatóságú élettartamot (a TL5 HO lámpák a magas fénykibocsátást igénylő alkalmazásokra vannak optimalizálva, emellett kiváló fényáram-megmaradást és színmegjelenítést garantálnak). Ennek köszönhetően rendkívül alacsony a karbantartási költsége, és csökkenthető a költséges helyszíni cserékre fordítandó összeg. Fő alkalmazási területei azok a helyszínek, ahol a lámpacsere és/vagy a működési kiesés költségei magasak.

Előnyök

- A hosszabb élettartam és a kevesebb korai meghibásodás alacsonyabb karbantartási költségeket jelent, így egyszerűbb az áttérés az egyenkénti fényforráscseréről a csoportos cserére
- Kevesebb hulladék és alacsonyabb életciklusvégi megsemmisítési költség
- Lehetővé teszi a világítási rendszer méretének csökkentését, egyúttal maximális szabadságot biztosít a világítótestek formatervezésében

Szolgáltatások

- Jelentősen kevesebb korai meghibásodás a fejlett hosszú élettartam technológiának köszönhetően
- Rendkívül hosszú élettartam
- Magas fénykibocsátást igénylő alkalmazásokhoz és a rendszer méretének csökkentéséhez készült (40%-kal vékonyabb, mint a TL-D lámpák)
- Maximális fénykibocsátás körülbelül 35 °C hőmérsékleten, szabad égőjű helyzetben, megszakítási funkcióval rendelkező elektronikus vezérlő használata esetén
- Alacsony higanytartalom

MASTER TL5 High Output Xtra


Alkalmazás

- Ahol magasak a karbantartási költségek, pl. magas mennyezetek vagy más nehezen elérhető helyek
- Áruházak, bevásárlóközpontok, raktárak, gyáracsarnokok és közösségi terek, például parkolók és vasútállomások

Figyelmeztetések és biztonság

- A lehető leghosszabb élettartam a Philips HF Xtreme szerelvény használatával érhető el.
- A 100%-os teljesítményen várható élettartam eléréséhez nem szabad 30% alá csökkenteni a fényerőt.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

