



# Farben in ihrer natürlichen Schönheit erleben

## MASTER TL5 HO De Luxe

MASTER TL5 De Luxe mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine exzellente Farbwiedergabe. Farben werden in ihrer natürlichen Schönheit präsentiert, sie erscheinen satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Anwendungsgebiete sind die Druckindustrie, Büchereien, Museen, Krankenhäuser und Shops (Juwelier, Blumen, Bekleidung, Stoffe, Leder, Teppiche), wo sehr gute Farbwiedergabe entscheidend ist.

### Vorteile

- Maximale Freiheiten im Leuchtendesign
- Nahezu konstanter Lichtstrom über die Lebensdauer

### Merkmale

- Sehr gute Farbwiedergabe ( $R_{a} > 90$ )
- Maximaler Lichtstrom bei 35 °C
- Zündsicher von -15 bis +50 °C

### Anwendung

- Für die Beleuchtung von Druckereien, Shops, Museen, Lackierhallen, Krankenhäuser und Arztpraxen

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.