



Απόδοση χρωμάτων με φυσικό τρόπο

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής De Luxe 90

Αυτός ο λαμπτήρας υψηλής φωτεινής ροής TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει εξαιρετική απόδοση χρωμάτων (CRI $\geq$ 90). Αυτό σημαίνει ότι τα χρώματα παρουσιάζονται με φυσικό τρόπο, πλούσια, βαθιά και τονισμένα όπως στο φως της ημέρας. Έχει εφαρμογή σε σημεία όπου η απόδοση χρωμάτων είναι σημαντική, π.χ. στον κλάδο των εκτυπώσεων, σε βιβλιοθήκες, μουσεία, νοσοκομεία και καταστήματα (κοσμηματοπωλεία, ανθοπωλεία, καταστήματα ρούχων, υφασμάτων, δερμάτων, χαλιών).

Οφέλη

- Επιτρέπει τον περιορισμό του συστήματος στο ελάχιστο και μέγιστη ελευθερία του φωτιστικού, με καθορισμένο μήκος για εύκολη τοποθέτηση στα αρθρωτά συστήματα οροφής
- Ουσιαστικά σταθερό επίπεδο φωτεινής ροής με καλή διατήρηση φωτεινής ροής
- Εξαιρετική απόδοση χρωμάτων

Χαρακτηριστικά

- 40% λεπτότερος από τους λαμπτήρες TL-D
- Επικάλυψη φθορισμού υψηλής απόδοσης σε συνδυασμό με το στρώμα προετοιμασίας
- Ειδικά σχεδιασμένος για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας και κατάλληλος για ρύθμιση έντασης
- Η μέγιστη φωτεινή ροή επιτυγχάνεται στους 35–40 °C κατά προσέγγιση σε θέση ελεύθερης λειτουργίας εάν χρησιμοποιείται ηλεκτρονική διάταξη οδήγησης με χαρακτηριστικό αποκοπής
- Δυνατότητα έναυσης από -15 έως +50 °C

Εφαρμογή

- Όπου χρειάζεται σαφής αναγνώριση των χρωμάτων: αίθουσες πρώτων βοηθειών και θεραπείας σε νοσοκομεία, χώροι εκτυπώσεων, κοσμηματοποιία, οδοντιατρεία, κομμωτήρια, μουσεία και καταστήματα

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής De Luxe 90

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

