



Ο πιο αποδοτικός και φωτεινός φωτισμός φθορισμού στον κόσμο

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής Eco

Αυτός ο εξαιρετικά αποδοτικός λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με απλή αντικατάσταση λαμπτήρα με λαμπτήρα. Ο λαμπτήρας TL5 HO Eco έχει βελτιστοποιηθεί για εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή φωτεινή ροή, ενώ προσφέρει εξαιρετική διατήρηση φωτεινής ροής και απόδοση χρωμάτων. Οι εφαρμογές του περιλαμβάνουν από γραφεία και βιομηχανία, έως σχολεία και χώρους λιανικής πώλησης.

Οφέλη

- Έως 10 % εξοικονόμηση ενέργειας με απλή αλλαγή του λαμπτήρα
- Η ίδια ποιότητα φωτός με τους λαμπτήρες MASTER TL5 HO
- Όλα τα πλεονεκτήματα των κοινών λαμπτήρων TL5

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή απόδοση λαμπτήρα έως 109 lm/W
- Έως 10% μείωση στην ηλεκτρική κατανάλωση σε σχέση με τους κοινούς λαμπτήρες MASTER TL5 HO

Εφαρμογή

- Offers very economic solutions for high-ceiling lighting in shops, industry and department stores
- The high luminous flux gives optimal results in aesthetic pendants and furniture-mounted luminaires in offices, workshops, restaurants and reception areas

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας επιτυγχάνεται μόνο με όργανα λειτουργίας ελεγχόμενα από ρεύμα.
- Οι λαμπτήρες λειτουργούν άψογα με όργανα λειτουργίας ελεγχόμενα από την ισχύ, αλλά σε αυτή την περίπτωση η φωτεινή ροή μπορεί να είναι έως 10% υψηλότερη.
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

