



Verdens mest effektive lysrør, med det klareste lyset

MASTER TL5 High Output Eco

Med denne svært effektive TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) sparer du utrolige mengder energi gjennom bare å skifte ut hver lyskilde individuelt. Den svært effektive TL5 HO Eco-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Fordeler

- Opptil 10 % energibesparelse ganske enkelt ved å skifte lyskilde
- Samme lyskvalitet som MASTER TL5 HO-lyskilder
- De samme fordelene som vanlige TL5-lyskilder

Funksjoner

- Høy lyskildeeffekt på opptil 109 lm/W
- Opptil 10 % energireduksjon sammenlignet med standard MASTER TL5 HO-lyskilder

Søknad

- Kostnadseffektiv belysning på steder der det er høyt under taket, fx butikk og industrilokaler
- Den høye lumeneffekten gir optimale resultat i vakre pendelede og møbelmonterte armaturer på kontor, verksteder, restauranter og i resepsjoner.

MASTER TL5 High Output Eco

Warnings and safety

- Redusert energiforbruk oppnås bare med strømkontrollerte forkoblinger.
- Lampene fungerer utmerket med effektkontrollerte forkoblinger, men i det tilfellet kan lyseffekten være opptil 10 % høyere.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



LPPR TL5ECO PHL

Målskisse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
20=24W/830 UNP/40					

