



Dünyanın en verimli ve en parlak floresanlı aydınlatması

MASTER TL5 High Output Eco

Son derece verimli bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) basit lamba yenilemesiyle önemli düzeyde enerji tasarrufu sağlar. TL5 HO Eco lambası, yüksek ışık çıkışı gerektiren kurulumlarda kullanılmaya çok uygundur ve mükemmel lümen sürekliliği ve renksel geriverim sunar. Uygulama alanları, ofisler ve endüstriyel alanlardan, okullara ve perakende satış yapılan ortamlara kadar çeşitlilik gösterir.

Faydaları

- Yalnızca lamba değiştirerek %10'a varan enerji tasarrufu
- MASTER TL5 HO lambalarıyla karşılaştırıldığında aynı ışık kalitesi
- Normal TL5 lambalarının tüm avantajları

Özellikler

- 109 lm/W'ye kadar çıkabilen yüksek lamba verimlilikleri
- Standart MASTER TL5 HO lambalarla karşılaştırıldığında %10 kadar daha az güç harcar

Uygulama


- Offers very economic solutions for high-ceiling lighting in shops, industry and department stores
- The high luminous flux gives optimal results in aesthetic pendants and furniture-mounted luminaires in offices, workshops, restaurants and reception areas

MASTER TL5 High Output Eco

Güvenlik ve uyarılar

- Enerji tüketiminde azalma, yalnızca akım kontrollü tertibatla sağlanabilir.
- Lambalar güç kontrollü tertibatla mükemmel şekilde çalışır, ancak bu durumda ışık çıkışı %10'a kadar daha yüksek olabilir.
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Versions



LPPR TL5ECO PHL

Boyutlu çizim

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm
45=49W/840 UNP/40					

