



产品描述

MASTER TL5 高输出环保型

荧光灯的直径为 16mm

优点

- 相同照度，节能最高达 10%，特定镇流器和灯具类型的节约值可能不同
- 常规 TL5 灯的所有优点

特点

- 灯管的光效高达 109lm/W
- 通过改进 3 基色荧光粉涂层与新的填充气体和充气压力，可以将效率提高 10%
- 光通量在常规环境温度下，实际相当于等效的 TL5HE
- 电子驱动下工作，非常适用于调光
- 如果电子驱动不使用额外的电极加热，在 35 度情况下，光输出最大
- 启动温度范围：-15 度到 50 度

应用

- 本产品是商店、工厂、百货商场等天花板较高的场所在照明方面最经济实惠的解决方案
- 其光通量高的特点让办公室、车间、餐厅和会客室等场所的装饰吊灯与家具灯的美化效果得以最大化

安全提示

- A reduction in energy consumption is only achieved with current-controlled gear.
- The lamps operate perfectly with power-controlled gear, but in that case the light output can be up to 10% higher.
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.