



Basit enerji tasarrufu

MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco lambası, bir MASTER TL-D Super 80 lambasıyla aynı ışık çıkışı sunar, ancak kullanılan özel fosforlar ve özel gaz sayesinde daha az enerji kullanır. Uygulama alanları arasında okullar, devlet binaları ve sağlık hizmeti verilen ortamlar bulunur.

Faydaları

- Simple lamp-for-lamp replacement for more than 10% energy savings
- Makes lighting installations compliant with latest indoor lighting standards
- Relatively high efficacy, both initially and during lifetime, with high lumen maintenance

Özellikler

- The only T8 fluorescent lamp that saves more than 10% of energy in existing luminaires with electromagnetic gear
- Lower power savings with electronic gear depending on type of gear (current- or power-controlled)
- Can be directly retrofitted into existing fluorescent fittings operating on electromagnetic or electronic gear in indoor applications
- Uses the latest highly efficient phosphors and special filling gas
- High-quality lighting with good color rendering (CRI>80)
- Light output comparable to other TL-D Super 80 colors
- Lumen maintenance and lifetime the same as other TL-D Super 80 colors
- Dimmable

MASTER TL-D Eco

Uygulama

- For use in indoor applications with room temperatures above 20 °C (which implies temperature around the lamp of over 25-35 °C)
- Primary focus on offices, schools and hospitals; secondary focus on retail, industry, supermarkets
- Not recommended under the following conditions: - with air flow around the lamps - in luminaires with active air handling (lamp temperature will not be the required 25-35 °C, but room temperature) - in open luminaires/battens very close to air conditioning outlets or cold air flows - in space above freezers (temperature may easily drop below 20 °C) - in combination with VRUs (voltage reduction units)

Güvenlik ve uyarılar


- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Versions



LPPR TL-D8ECO

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

