



Se fargene slik de er

MASTER TL-D 90 Graphica

Denne TL-D-lyskilden har utmerket fargegjengivelse, og den er derfor svært egnet til å kontrollere kvaliteten på trykksaker innenfor grafikk- og trykkeribransjen.

Fordeler

- Gir ekstremt realistisk fargegjengivelse
- Overholder de strenge standardene innenfor grafikkbransjen, som definert i standarden EN-12464
- Gjør at kunden kan bytte til utmerket fargegjengivelse med lite tap av lysnivå

Funksjoner

- Lysrørbelegget har høy kvalitet og gir utmerket fargegjengivelse og veldig nøyaktig fargepunkt
- Bruken av trebånds lysrør og halofosfater gir høy effektivitet
- Kan ettermonteres i eksisterende armaturer for standard TL-D-lyskilder

Søknad

- Der hvor utmerket fargegjengivelse er avgjørende, så som grafisk og trykkeri industri, fotobutikker, sykehus etc.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.