



# Ver as cores como elas são

## MASTER TL-D 90 Graphica

Esta lâmpada TL-D tem uma excelente composição de cores, o que a torna muito adequada para a indústria gráfica e de impressão para verificação da qualidade do material impresso.

### Benefícios

- Representação extremamente realista das cores
- Em conformidade com as normas rigorosas da indústria gráfica definidas na norma EN-12464
- Permite ao cliente mudar para propriedades de composição de cores excelentes com redução pequena do nível de luz

### Características

- Revestimento fluorescente de alta qualidade para uma excelente composição de cores e um ponto de cor muito preciso
- Utilização de uma mistura de fósforos de três bandas e halofosfatos para uma eficiência elevada
- Adaptável em luminárias actuais para lâmpadas TL-D standard

### Aplicação

- Utilizadas em aplicações onde é crucial uma excelente composição de cores, como indústria gráfica, indústria de impressão, lojas de fotografias, hospitais, etc.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.