



# Renkleri gerçekte oldukları gibi görün

## MASTER TL-D 90 Graphica

Bu TL-D lambası mükemmel renksel geriverim sağlar, bu nedenle grafik ve baskı sektöründe basılan ögenin kalitesini kontrol etmek için çok uygundur.

### Faydaları

- Renkleri son derece gerçekçi gösterir
- EN-12464 standardında grafik sektörü için tanımlanan standartlarla uyumludur
- Müşterilere, ışık düzeyinde az miktar bir azalmayla mükemmel renksel geriverim özellikleri edinme olanağı tanır

### Özellikler

- Mükemmel renksel geriverim ve olası en doğru renk noktası için yüksek kaliteli floresan kaplama
- Yüksek verimlilik için üç bant fosfor ve halofosfat kullanımı
- Standart TL-D lambalarının mevcut armatürleriyle kullanılabilir

### Uygulama

- İyi renksel geriverimin çok önemli olduğu uygulamalarda kullanılır: grafik endüstrisi, basım endüstrisi, fotoğraf stüdyoları, hastaneler vs.

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.