



产品说明

MASTER TL-D 90 Graphica

低压汞放电灯，配备管状 26 毫米的封装。

优点

- 卓越的显色性. 使色彩显现变为现实。
- 此款照明灯的开发满足了绘图业的需求 (完全符合 EN-12464 中所规定的用于绘图业的严格标准)。
- 色彩点非常精确。
- 具有吸引力的外包装
- 可直接对通用型或电子装置的所有标准型和超级型 80 TL-D 照明灯的运行予以改进。
- 可在日光和冷日光色彩之间进行选择。

特点

- 高品质的荧光涂层
- 有两色可选。

应用

- 用于高显色性很重要的应用环境，诸如绘画业、印刷业、摄影店、医院等等。

安全提示

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.