



Απόδοση χρωμάτων με φυσικό τρόπο

MASTER TL-D 90 De Luxe

Αυτός ο λαμπτήρας TL-D εμφανίζει πλούσια, βαθιά και τονισμένα χρώματα με φυσικό τρόπο. Είναι επομένως απόλυτα κατάλληλος για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλός βαθμός αναγνώρισης χρωμάτων: αίθουσες πρώτων βοηθειών και θεραπείας σε νοσοκομεία, χώροι εκτυπώσεων, κοσμήματα, οδοντιατρεία, κομμωτήρια, μουσεία και καταστήματα

Οφέλη

- Πολύ καλή απόδοση χρωμάτων, η οποία κάνει ελκυστικότερη την όψη των προϊόντων και τα χρώματα πλούσια, βαθιά και τονισμένα όπως στο φως της ημέρας
- Επιτρέπει στον πελάτη να επιλέξει βελτιωμένες ιδιότητες απόδοσης χρωμάτων με (σχεδόν) μηδενική μείωση του επιπέδου φωτός
- Επιτρέπει στους πελάτες (σε ορισμένους τομείς) να τηρούν το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο για το φωτισμό εσωτερικών χώρων εργασίας (CEN 12464-1), χωρίς επένδυση σε νέα φωτιστικά

Χαρακτηριστικά

- Υψηλής ποιότητας επίστρωση φθορισμού για βελτιωμένη απόδοση χρωμάτων
- Χρήση φωσφόρων τριών ζωνών για υψηλή απόδοση
- Δυνατότητα αντικατάστασης των κοινών λαμπτήρων TL-D σε υφιστάμενα φωτιστικά
- Διαθέσιμος σε διάφορα χρώματα

Εφαρμογή


- Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου η καλή απόδοση χρωμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως καταστήματα (λουλούδια, ρούχα, πολυκαταστήματα κ.λπ.) κομμωτήρια, μουσεία, νοσοκομεία κ.λπ.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

MASTER TL-D 90 De Luxe

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική)	62,5 lm/W
Φωτεινή ροή	1.150 lm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,360 A
Κατανάλωση ενέργειας	18,4 W
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	19 kWh
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,7 mg

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη	Συντεταγμένη	Ανάθεση	Συσχετισμένη
		χρωματικότητας X (ονομ.)	χρωματικότητας Y (ονομ.)		θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)
88843325	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 1SL/10	0,34	0,351	Φως ημέρας	5200 K
88846425	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10	0,313	0,337	Ψυχρό φως ημέρας	6500 K

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
88843325	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 1SL/10	92



MASTER TL-D 90 De Luxe

Order Code Full Product Name		Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
88846425	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10	93

