



# Se farger på en naturlig måte

## MASTER TL-D 90 De Luxe

Denne TL-D-lyskilden gjør at fargene ser varmere og dypere ut, på en naturlig måte. Den er derfor velegnet til installasjoner der fargegjenkjenning er svært viktig: i akutt- og behandlingsrom på sykehus, i trykkerier, ved presentasjon av smykker, hos tannleger, frisører, i museer og i butikker

### Fordeler

- Veldig god fargegjengivelse, gjør at produktene virker mer tiltalende og fargene dypere og varmere slik de gjør i dagslys
- Gjør at kunden kan bytte til forbedret fargegjengivelse nesten uten tap av lysnivå
- Gjør at kundene (i visse segmenter) kan overholde den nye europeiske standarden for belysning på innendørs arbeidsplasser (CEN 12464-1), uten å måtte investere i nye armaturer

### Funksjoner

- Lysrørbelegg av høy kvalitet som gir bedre fargegjengivelse
- Bruken av trebånds fosfater gir høy effektivitet
- Kan ettermonteres i eksisterende armaturer for standard TL-D-lyskilder
- Tilgjengelig i ulike farger

### Søknad

- Der hvor god fargegjengivelse er veldig viktig, så som butikker (mote, blomster, kjøpesenter etc.), frisør, museum, sykehus etc.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Versions



LPPR TL-D9HLM G13

## Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

