



Тайное навверняка станет явным

TL-D Blacklight Blue

TL-D/08 Blacklight Blue — это ртутные люминесцентные лампы низкого давления с внутренним люминесцентным покрытием. Они используют внутреннее люминесцентное покрытие, испускающее длинноволновое ультрафиолетовое излучение для создания люминесценции.

Преимущества

- Быстрое обнаружение материалов, отражающих ультрафиолет
- Создание специальных эффектов и особых световых атмосфер

Характеристики

- Равномерное внешнее покрытие

Применение

- Обнаружение и анализ в текстильной и химической промышленности
- Банковская сфера и криминалистика
- Спецэффекты в ночных клубах, на дискотеках и в театрах, освещение вывесок

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

TL-D Blacklight Blue

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Общая информация	
Цоколь	G13
Технические характеристики освещения	
Обозначение цвета	Blacklight Blue
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T26
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	5,0 mg

Эксплуатационные и электрические характеристики

	Full Product	Ток лампы	Напряжение	
Order Code	Name	(ном.)	(ном.)	Энергопотребление
928048010805	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 Вt	18 В

	Full Product	Ток лампы	Напряжение	
Order Code	Name	(ном.)	(ном.)	Энергопотребление
928048510805	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 Вt	36 В

