



# Κίτρινος, κόκκινος, πράσινος, μπλε φωτισμός φθορισμού

## TL-D Colored

Αυτός ο λαμπτήρας TL-D (διάμετρος σωλήνα 26 χιλ.) βοηθά στη δημιουργία ειδικών εφέ και ατμόσφαιρας ή την προσέλευση προσοχής χρησιμοποιώντας κόκκινο, πράσινο, μπλε και κίτρινο φως. Εκτός από τη χρήση των συγκεκριμένων χρωμάτων, υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνδυασμού των χρωμάτων για τη δημιουργία λευκού φωτός. Αυτός ο λαμπτήρας προσφέρει υψηλή φωτεινή ροή, χάρη στη χρήση βασικών τύπων πούδρα. Οι τομείς εφαρμογής του περιλαμβάνουν καταστήματα και εκθέσεις, μπαρ και εστιατόρια, χώρους επίδειξης, φωτισμό επιγραφών και καταστήματα

### Οφέλη

- Επίλογή ελκυστικών χρωμάτων

### Χαρακτηριστικά

- Οι πούδρες φθορισμού των κόκκινων και κίτρινων λαμπτήρων αναμιγνύονται με μια χρωστική για το φιλτράρισμα των ανεπιθύμητων μηκών κύματος
- Μπορεί να χρησιμοποιείται με συμβατικά ή ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας
- Ανάλογα με τα όργανα ελέγχου λειτουργίας, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

### Εφαρμογή


- Για χρωματικά εφέ σε φωτισμό σκηνής, φωτισμό βιτρίνας καταστημάτων, εορταστικό φωτισμό, μπαρ αίθουσες χορού κ.λπ.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

TL-D Colored

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product                        | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D Colored 18W Blue 1SL/25   | 28,0 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604,0 mm   |
| TL-D Colored 18W Green 1SL/25  | 28,0 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604,0 mm   |
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25    | 28,0 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604,0 mm   |
| TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604,0 mm   |
| TL-D Colored 36W Blue 1SL/25   | 28,0 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25  | 28,0 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |
| TL-D Colored 36W Red 1SL/25    | 28,0 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |
| TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |
| TL-D Colored 58W Blue 1SL/25   | 28,0 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |
| TL-D Colored 58W Green 1SL/25  | 28,0 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |
| TL-D Colored 58W Red 1SL/25    | 28,0 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Γενικές πληροφορίες                       |     |
| Βάση-κάλυμμα                              | G13 |
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης |     |
| Με ρύθμιση έντασης                        | Ναι |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα        |     |
| Σχήμα λαμπτήρα                            | T8  |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

| Order Code | Full Product Name             | Ανάθεση χρωμάτων | Φωτεινή ροή |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| 72690240   | TL-D Colored 18W Blue 1SL/25  | Μπλε (B)         | 400 lm      |
| 72754140   | TL-D Colored 36W Blue 1SL/25  | Μπλε (B)         | 960 lm      |
| 95451040   | TL-D Colored 58W Blue 1SL/25  | Μπλε (B)         | 1.600 lm    |
| 64298140   | TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | Πράσινο (G)      | 1.800 lm    |
| 64300140   | TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | Πράσινο (G)      | 4.300 lm    |
| 95449740   | TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | Πράσινο (G)      | 6.750 lm    |

| Order Code | Full Product Name              | Ανάθεση χρωμάτων | Φωτεινή ροή |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------|
| 72684140   | TL-D Colored 18W Red 1SL/25    | Ερυθρό (HO)      | 25 lm       |
| 72748040   | TL-D Colored 36W Red 1SL/25    | Ερυθρό (HO)      | 55 lm       |
| 95445940   | TL-D Colored 58W Red 1SL/25    | Ερυθρό (HO)      | 75 lm       |
| 72687240   | TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | Κίτρινο          | 700 lm      |
| 72751040   | TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | Κίτρινο          | 1.580 lm    |
| 95447340   | TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | Κίτρινο          | 2.250 lm    |

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

TL-D Colored

| Order Code | Full Product Name                | Ένταση<br>ρεύματος<br>λαμπτήρα<br>(ονομ.) | Τάση<br>(ονομ.) | Κατανάλωση<br>ενέργειας |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 72690240   | TL-D Colored 18W Blue<br>1SL/25  | 0,360 A                                   | 59 V            | 18,0 W                  |
| 72754140   | TL-D Colored 36W Blue<br>1SL/25  | 0,440 A                                   | 103 V           | 36,0 W                  |
| 95451040   | TL-D Colored 58W Blue<br>1SL/25  | 0,670 A                                   | 111 V           | 58,5 W                  |
| 64298140   | TL-D Colored 18W Green<br>1SL/25 | 0,360 A                                   | 59 V            | 18,0 W                  |
| 64300140   | TL-D Colored 36W Green<br>1SL/25 | 0,440 A                                   | 103 V           | 36,0 W                  |
| 95449740   | TL-D Colored 58W Green<br>1SL/25 | 0,670 A                                   | 111 V           | 58,5 W                  |

| Order Code | Full Product Name                 | Ένταση<br>ρεύματος<br>λαμπτήρα<br>(ονομ.) | Τάση<br>(ονομ.) | Κατανάλωση<br>ενέργειας |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 72684140   | TL-D Colored 18W Red<br>1SL/25    | 0,360 A                                   | 59 V            | 18,0 W                  |
| 72748040   | TL-D Colored 36W Red<br>1SL/25    | 0,440 A                                   | 103 V           | 36,0 W                  |
| 95445940   | TL-D Colored 58W Red<br>1SL/25    | 0,670 A                                   | 111 V           | 58,5 W                  |
| 72687240   | TL-D Colored 18W Yellow<br>1SL/25 | 0,360 A                                   | 59 V            | 18,0 W                  |
| 72751040   | TL-D Colored 36W Yellow<br>1SL/25 | 0,440 A                                   | 103 V           | 36,0 W                  |
| 95447340   | TL-D Colored 58W Yellow<br>1SL/25 | 0,670 A                                   | 111 V           | 58,5 W                  |

Έγκριση και Εφαρμογή

| Order Code | Full Product Name                | Κατανάλωση<br>ενέργειας kWh/<br>1000 ώρες | Περιεκτικότητα<br>υδραργύρου (Hg)<br>(ονομ.) |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 72690240   | TL-D Colored 18W Blue 1SL/25     | 23 kWh                                    | 13,0 mg                                      |
| 72754140   | TL-D Colored 36W Blue 1SL/25     | 45 kWh                                    | 13,0 mg                                      |
| 95451040   | TL-D Colored 58W Blue 1SL/25     | 71 kWh                                    | 13,0 mg                                      |
| 64298140   | TL-D Colored 18W Green<br>1SL/25 | 22 kWh                                    | 1,7 mg                                       |
| 64300140   | TL-D Colored 36W Green<br>1SL/25 | 42 kWh                                    | 1,7 mg                                       |
| 95449740   | TL-D Colored 58W Green<br>1SL/25 | 67 kWh                                    | 1,7 mg                                       |

| Order Code | Full Product Name                 | Κατανάλωση<br>ενέργειας kWh/<br>1000 ώρες | Περιεκτικότητα<br>υδραργύρου (Hg)<br>(ονομ.) |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 72684140   | TL-D Colored 18W Red 1SL/25       | 26 kWh                                    | 13,0 mg                                      |
| 72748040   | TL-D Colored 36W Red 1SL/25       | 51 kWh                                    | 13,0 mg                                      |
| 95445940   | TL-D Colored 58W Red 1SL/25       | 82 kWh                                    | 13,0 mg                                      |
| 72687240   | TL-D Colored 18W Yellow<br>1SL/25 | 23 kWh                                    | 13,0 mg                                      |
| 72751040   | TL-D Colored 36W Yellow<br>1SL/25 | 44 kWh                                    | 13,0 mg                                      |
| 95447340   | TL-D Colored 58W Yellow<br>1SL/25 | 70 kWh                                    | 13,0 mg                                      |

