



Sárga, piros, zöld és kék fénycsöves világítás

TL-D Colored

A piros, zöld, kék és sárga fényű, 26 mm-es átmérőjű TL-D lámpával különleges hatásokat és légkört, illetve figyelemfelkeltő effekteket hozhat létre. A színek külön is használhatók, de keverheti is őket, ha fehér fényre van szükség. A lámpa az alapporok használatának köszönhetően erős fénykibocsátással rendelkezik. Alkalmazható például üzletekben és bemutatótermekben, bárókban és éttermekben, árubemutatókhoz, figyelemfelkeltő világításhoz és szórakoztató termékeket árusító üzletekben.

Előnyök

- Vonzó színek kínálata

Szolgáltatások

- A piros és a sárga lámpák esetén a pigmenttel kevert fluoreszcens por kiszűri a nem kívánt hullámhosszokat
- Hagyományos és elektronikus szerelvénnel is használható
- A működtető szerelvénytől függően fényerőszabályozásra is van lehetőség

Alkalmazás

- Színeffektek biztosítása színpadokon, kirakatokban, ünnepi világításokban, bárókban, táncteremekben stb.

Figyelmeztetések és biztonság

- A törött lámpa nagy valószínűséggel nem okoz egészségkárosodást. Ha egy lámpa eltörik, szellőztessen a helyiségben 30 percig, és távolítsa el a darabjait, lehetőleg kesztyűben. Helyezze a darabokat egy lezárható műanyag zacskóba, és helyezze azt az e célra kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőbe, újrahasznosítás céljából. Ne használjon porszívót.

TL-D Colored

Versions




LPPR TL-DCOL Green G13

LPPR TL-DCOL Red G13

LPPR TL-DCOL Yellow G13

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8

TL-D Colored

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színmegjelölés	Fényáram
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	Kék (B):	400 lm
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	Kék (B):	960 lm
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	Kék (B):	1 600 lm
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	Zöld (G):	1 800 lm
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	Zöld (G):	4 300 lm
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	Zöld (G):	6 750 lm

Order Code	Full Product Name	Színmegjelölés	Fényáram
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	Vörös (HO):	25 lm
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	Vörös (HO):	55 lm
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	Vörös (HO):	75 lm
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	Sárga	700 lm
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	Sárga	1 580 lm
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	Sárga	2 250 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Fényforrás		Teljesítményfelvétel
		árama (névleges)	Feszültség (névleges)	
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Fényforrás		Teljesítményfelvétel
		árama (névleges)	Feszültség (névleges)	
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás		Higanytartalom (Hg) (névleges)
		kWh/1000 óra		
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh		13,0 mg
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh		13,0 mg
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh		13,0 mg
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh		1,7 mg
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh		1,7 mg
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh		1,7 mg

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás		Higanytartalom (Hg) (névleges)
		kWh/1000 óra		
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh		13,0 mg
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh		13,0 mg
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh		13,0 mg
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh		13,0 mg
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh		13,0 mg
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh		13,0 mg

