



# Pour des produits alimentaires à l'aspect frais

# **MASTER TL-D special commerce**

La lampe TL-D Food rend les produits de la boucherie et de la boulangerie plus attrayants, en les faisant apparaître plus frais et savoureux. Elle peut être utilisée pour l'éclairage de la nourriture dans les boucheries, boulangeries, supermarchés etc.

#### **Avantages**

• Rend les produits de la boucherie et la volaille plus attrayants, en les faisant apparaître plus savoureux

## **Fonctions**

• La distribution spectrale est réglée de manière optimale pour mettre en valeur les couleurs rouge profond comme celles de la viande et de la volaille

## **Application**


· Éclairage de la nourriture dans les boucheries, boulangeries, supermarchés etc.

### Mises en garde et sécurité

• Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

# **MASTER TL-D special commerce**

## Schéma dimensionnel



Informations générales	
Culot	G13
Données techniques de l'éclairage	
Désignation de la couleur	Industrie
	alimentaire
Température de couleur corrélée	3800 K
(nom.)	
Indice de rendu de couleur (IRC)	74
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Т8
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	5.0 mg

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm
MASTER TL-D Food 30W/79	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm
SLV/25 MASTER TL-D Food 36W/79	28 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm
SLV/25	20	41500	415074	450.47	4154.4.0
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1'500 mm	1'507.1 mm	1'504./ mm	1'514.2 mm

# Données techniques de l'éclairage

		Efficacité lumineuse	
Order Code	Full Product Name	(nominale)	Flux lumineux
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79	43 lm/W	1'300 lm
	1SL/25		
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	41 lm/W	740 lm
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79	49 lm/W	1'750 lm
	1SL/25		

		Efficacité lumineu	se
Order Code	Full Product Name	(nominale)	Flux lumineux
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79	48 lm/W	2'800 lm
	1SL/25		

## Fonctionnement et électricité

		Courant		
		lampe	Tension	Consommation
Order Code	Full Product Name	(nom.)	(nom.)	électrique
70624940	MASTER TL-D Food	0.360 A	98 V	30.0 W
	30W/79 1SL/25			
70621840	MASTER TL-D Food	0.360 A	59 V	18.0 W
	18W/79 1SL/25			

		Courant		
		lampe	Tension	Consommation
Order Code	Full Product Name	(nom.)	(nom.)	électrique
70622540	MASTER TL-D Food	0.440 A	103 V	36.0 W
	36W/79 1SL/25			
70623240	MASTER TL-D Food	0.670 A	111 V	58.5 W
	58W/79 1SL/25			

## **MASTER TL-D special commerce**

## Approbation et application

		Consommation d'énergie kWh/
Order Code	Full Product Name	1 000 h
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	37 kWh
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	23 kWh

		Consommation d'énergie kWh/
Order Code	Full Product Name	1 000 h
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	43 kWh
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	69 kWh



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.