

產品說明

MASTER TL-D HF Super 80 日光燈管

直徑 26 mm 的螢光燈管與氬氣充填

优点

- 燈管使用壽命期間都具備高效能，流明維持率也相當高
- 良好的演色性
- 可創造各種氣氛，範圍遍及暖白光至冷日光

特点

- 高效 3 帶螢光塗層，並使用新一代的預先塗佈技術
- 初始的高流明輸出
- 提供各種色彩設計的產品
- 水銀量低

应用

- 適用於廣泛的 TL-D 螢光燈管燈具，可在學校、辦公室、商店、工廠場廳等「人本」應用之處採用

安全提示

- Special electronic gear must be used
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.


MASTER TL-D HF Super 80 日光燈管

Versions



LPPR TL-D8HF Super-80 G13

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm
MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,204.1 mm	1,213.6 mm

一般資訊	
燈座基底	G13
照明技術	
色度坐標 X (標稱)	0.38
色度坐標 Y (Nom)	0.38
色彩名稱	冷白光 (CW)
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
演色性指數 (CRI)	82
運轉與電力	
燈具電流 (標稱)	0.255 A
控制與調光	
可調光	是
機械與外罩	
燈泡形狀	T8
認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	1.7 mg

照明技術

Order Code	Full Product Name	光效 (額定) (標準)	光通量
927924084023	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25	87.5 lm/W	1,400 lm
927924584023	MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25	100 lm/W	3,120 lm

運轉與電力

MASTER TL-D HF Super 80 日光燈管

Order Code	Full Product Name	耗電量
927924084023	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25	16.5 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
927924584023	MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25	32.4 W

認證與應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h
927924084023	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25	17 kWh

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h
927924584023	MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25	33 kWh

