



Флуоресцентное освещение для холодного окружения

MASTER TL-D Xtreme Polar

Лампа MASTER TL-D Xtreme Polar обеспечивает максимальную светоотдачу при низких температурах за счет изоляции, созданной путем помещения лампы TL-D (T8) в трубку T10 или T12. Лампу можно использовать в существующих светильниках для ламп T8, в любых решениях с долгим циклом горения для холодного окружения.

Преимущества

- Высокий световой поток при низких температурах, по сравнению с другими люминесцентными лампами
- Значительное снижение эксплуатационных затрат вследствие надежности и долгого срока службы
- Работа лампы не зависит от температуры окружающей среды. Устойчивы к перепадам температур
- Более экологична в использовании: меньше оборот ртути и количество отходов благодаря долгому сроку службы

Характеристики


- Более высокий световой поток при низких температурах
- Наибольший световой поток достигается при температуре окружающей среды -5 °C
- Такой же долгий срок службы, как у ламп MASTER TL-D Xtreme
- Прочная, устойчивая к воздействию температур конструкция
- Упаковка содержит 10 шт.

Применение

- Для внутреннего освещения: холодильные камеры
- Для наружного освещения: АЗС, парковки, грузовые порты, подсветка дорожных знаков, тоннелей

MASTER TL-D Xtreme Polar

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV/10	40.5 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm
MASTER TL-D Xtreme Polar 18W/840 SLV/10	40.5 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm
MASTER TL-D Xtreme Polar 36W/840 SLV/10	40.5 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

