



Φωτισμός φθορισμού πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής με προστασία έναντι των θραυσμάτων

MASTER TL-D Xtreme Secura

Αυτός ο λαμπτήρας TL-D Xtreme έχει μια προστατευτική επίστρωση που διατηρεί σε συνοχή τα θραύσματα γυαλιού και τα εξαρτήματα του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του. Ο λαμπτήρας αναγνωρίζεται εύκολα από τον μπλε δακτύλιο στο ένα άκρο. Έχει εφαρμογή σε όλα τα σημεία στα οποία τα τυχόν θραύσματα γυαλιού μπορούν να προκαλέσουν όχληση στη λειτουργία και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια προϊόντων και ανθρώπων, π.χ. στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Ο λαμπτήρας έχει μια επίστρωση Teflon. Είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς HACCP.

Οφέλη

- Η ειδική προστατευτική επίστρωση γύρω από το λαμπτήρα, αποτρέπει την τυχόν μόλυνση των προϊόντων σε περίπτωση θραύσης του λαμπτήρα. Αναγνωρίζεται εύκολα σε ελέγχους από τον ένα μπλε δακτύλιο στο ένα άκρο
- Υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία (έως 200 °C) και καμία υποβάθμιση λόγω θερμοκρασίας ή υπεριώδους ακτινοβολίας
- Επιτρέπει τη συμβατότητα των φωτιστικών με τα σχετικά πρότυπα στον κλάδο, όπως τα HACCP, ISO 22000 και IEC 61549

Χαρακτηριστικά

- Προστατευτική επίστρωση (Teflon) γύρω από το λαμπτήρα, η οποία υποδηλώνεται από έναν μπλε δακτύλιο στο ένα άκρο
- Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αξιοπιστία, που αναγνωρίζεται από το ακραίο κάλυμμα σχήματος x, το οποίο τον ξεχωρίζει από άλλους λαμπτήρες φθορισμού
- Συστήνεται η χρήση του με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, που επιτρέπουν υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα χρήσης σε ανοικτά και κλειστά φωτιστικά (όπως υποδηλώνεται από τον ένα μπλε δακτύλιο), χάρη στη στιβαρή και ανθεκτική στη θερμοκρασία επίστρωση


Εφαρμογή

- Βιομηχανία τροφίμων & ποτών και φαρμακοβιομηχανία: εργοστάσια, κέντρα διανομής, καταστήματα, χώροι όπου το κόστος συντήρησης ή/και διακοπής της λειτουργίας είναι υψηλό (ψηλά ταβάνια, δυσκολία στην πρόσβαση)

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 18W/840 SLV/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm

