



Minimalt med vedlikehold

MASTER TL-D Xtreme

Lyskilden MASTER TL-D Xtreme har ekstremt lang levetid. Dette gir ekstra lave driftskostnader over hele levetiden. Den er derfor godt egnet på steder der det er dyrt å skifte lyskilder på grunn av stor takhøyde eller driftsavbrudd, og i installasjoner med lange brennsykluser, som i tunneler, på oljerigger og i industriproduksjon. Den kan brukes på eksisterende forkoblinger eller egne HF Xtreme-forkoblinger.

Fordeler

- Den ekstremt lange levetiden på opptil 10 år gir lavere vedlikeholdskostnader, mindre avfall og lavere avhendingskostnader på slutten av levetiden
- Mindre problemer med tidlige feil
- Gjør det enklere å bytte fra enkeltutskiftning til gruppeutskiftning

Funksjoner

- Ekstremt lang levetid med opptil 10 års drift
- Lavt kvikksølvnivå for lyskilder med lang levetid
- Den lengste levetiden får man med spesialutviklede Philips HF Xtreme-forkoblinger
- Unngå dimming under 30 % hvis du ønsker levetider som er angitt for 100 % drift.
- Endefestet har en x-formet grønn bunnplate som skiller lyskilden fra andre lysrør

Søknad

- Passende til bruk i bruksområder hvor vedlikeholdskostnader (høy takhøyde, vanskelig å komme til) og avbruddskostnader er høy (stoppe produksjons prosess, stenge av tunneler), eller hvor lampe utfall ikke aksepteres pga f.eks. sikkerhet: tunneler, prosess-, næringsmiddel- og petrokjemisk industri

MASTER TL-D Xtreme

Warnings and safety


- For å oppnå de oppgitte levetidene for 100 % drift må du ikke dimme under 30 %
- Når de brukes på elektromagnetiske forkoblinger, anbefales det sterkt å bruke bare Philips S10- eller S10E-startere (for 18 W-typene S2 eller S2E) for å oppnå de oppgitte levetidene, og sette inn nye startere når lyskilden skiftes.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



LPPR TL-D8LL 0003

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

