



Philips MASTER TL-D Super 80 Circular

MASTER TL-D Super 80 Circular

Esta lámpara TL circular (diámetro de tubo de 29 mm) permite una distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para su uso en una amplia gama de luminarias para varias finalidades, incluyendo las decorativas, escuelas, oficinas, tiendas y hogares y para la iluminación de áreas residenciales.

Beneficios

- · Buena reproducción cromática y mayor eficacia que las lámparas estándar
- · Pueden crearse atmósferas que abarcan desde el blanco cálido al blanco frío
- · Distribución de la luz simétrica y omnidireccional

Características

· Disponible diversas temperaturas de color

Aplicaciones


- Adecuada para el uso en una amplia gama de luminarias para varios fines, incluyendo muchas luminarias decorativas
- · Ideal para aplicaciones tales como escuelas, oficinas, tiendas, teatros, etc.

Advertencias y seguridad

• Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

MASTER TL-D Super 80 Circular

Plano de dimensiones



Información general	
Base del casquillo	G10q
Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	C-T29
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	8 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8 mg

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm
TL-E 22W/865 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm
TL-E 32W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 32W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
TL-E 40W/840	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
1CT/12						
TL-E 40W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Datos técnicos de la luz

		Coordenada X de	Coordenada Y de		Temperatura de color	Eficacia lumínica (nominal)	
Order Code	Full Product Name	cromacidad (Nom)	cromacidad (Nom)	Designación de color	correlacionada (Nom)	(nom.)	Flujo luminoso
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	0,38	0,38	Blanco frío (CW)	4000 K	59 lm/W	1.285 lm
84053700	TL-E 22W/865 1CT/12	0,313	0,337	Luz natural fría	6500 K	57 lm/W	1.250 lm
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	0,44	0,403	Blanco cálido (WW)	3000 K	74 lm/W	2.375 lm
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	0,38	0,38	Blanco frío (CW)	4000 K	74 lm/W	2.375 lm
84055100	TL-E 32W/865 1CT/12	0,313	0,337	Luz natural fría	6500 K	72 lm/W	2.310 lm
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	0,44	0,403	Blanco cálido (WW)	3000 K	80 lm/W	3.200 lm
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	0,38	0,38	Blanco frío (CW)	4000 K	80 lm/W	3.200 lm
84057500	TL-E 40W/865 1CT/12	0,313	0,337	Luz natural fría	6500 K	78 lm/W	3.070 lm

Operativos y eléctricos

		Corriente de		Consumo de
Order Code	Full Product Name	lámpara (nom.)	Voltaje (nom.)	energía
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	0,400 A	62 V	22,2 W
84053700	TL-E 22W/865 1CT/12	0,400 A	62 V	22,2 W
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W

		Corriente de		Consumo de
Order Code	Full Product Name	lámpara (nom.)	Voltaje (nom.)	energía
84055100	TL-E 32W/865 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W
84057500	TL-E 40W/865 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W

Aprobación y aplicación

MASTER TL-D Super 80 Circular

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	23 kWh
84053700	TL-E 22W/865 1CT/12	23 kWh
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	33 kWh
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	33 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
84055100	TL-E 32W/865 1CT/12	33 kWh
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	41 kWh
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	41 kWh
84057500	TL-E 40W/865 1CT/12	41 kWh



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.