



Renksel geriverimi geliştirilmiş, daire şeklinde floresanlı aydınlatma

MASTER TL-E Circular Super 80

Daire şeklindeki bu TL lambası (tüp çapı 29 mm) her yöne ışık dağılımı sağlar. Çok çeşitli armatürlerde farklı amaçlar için kullanılabilir. Örneğin, okullar, ofisler ve evler gibi insana yönelik uygulamalarda kullanılan dekoratif armatürler ve yerleşim bölgesi aydınlatmaları için uygundur.

Faydaları

- /80 renkli iyi bir renksel geriverime ve standart renklerle karşılaştırıldığında yüksek verime sahiptir
- Simetrik, 360 derece açıdan gelen ışık dağılımını almaya elverişlidir
- Sıcak beyazdan soğuk gün ışığına kadar değişen ortamlar yaratır

Özellikler

- Standart ve /80 renklerinde ve değişik renk seçimlerinde mevcuttur

Uygulama

- Çok çeşitli armatürlerde, pek çok dekoratif aydınlanmayı da içeren değişik amaçlar için kullanılabilir
- 'İnsan' uygulamaları, örneğin okullar, ofisler, mağazalar ve tiyatrolar için idealdir

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


MASTER TL-E Circular Super 80

Versions



LPPR TL-E8 G10q

Boyutlu çizim



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/865 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm
TL-E 40W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G10q
--------------	------

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,313
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,337
Renk Kodlaması	Soğuk Gün Işığı
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	80

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	C-T29
--------------	-------

Onay ve Uygulama

Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	8 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	8 mg

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
84053700	TL-E 22W/865 1CT/12	57 lm/W	1.250 lm
84057500	TL-E 40W/865 1CT/12	78 lm/W	3.070 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Voltaj (Nom)	Güç Tüketimi
84053700	TL-E 22W/865 1CT/12	0,400 A	62 V	22,2 W

MASTER TL-E Circular Super 80

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Voltaj (Nom)	Güç Tüketimi
84057500	TL-E 40W/865 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
84053700	TL-E 22W/865 1CT/12	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
84057500	TL-E 40W/865 1CT/12	41 kWh

