



# Λαμπτήρας φθορισμού μικρού μεγέθους

## TL Miniature Απόχρωσης 33 & 54

Αυτός ο μίνι λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει μικρές διαστάσεις, γεγονός που κάνει δυνατή την ελαχιστοποίηση των διαστάσεων ενός συστήματος και προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία DC χαμηλής τάσης. Είναι ιδανικός για εφαρμογές σε περιορισμένους χώρους, όπου όμως η απόδοση χρωμάτων και η απόδοση δεν είναι πολλοί σημαντικοί παράγοντες, όπως ο φωτισμός προσανατολισμού, πινακίδων και έκτακτης ανάγκης.

### Οφέλη

- Creates atmospheres from warm white to cool daylight

### Χαρακτηριστικά

- 16 mm diameter tubes with moderate color rendering

### Εφαρμογή

- Ideal for applications where space is limited and color rendering is not important
- Orientation lighting
- Emergency lighting

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.


# TL Miniature Απόχρωσης 33 & 54

## Versions



LPPR TL-MINI

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm
TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

### Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα G5

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Ναι

### Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Σχήμα λαμπτήρα T5

### Έγκριση και Εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.) 2,5 mg

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 4,4 mg

## Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	Ανάθεση χρωμάτων	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
61568827	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	58	35 lm/W	130 lm
71583827	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	59	43 lm/W	260 lm

## TL Miniature Απόχρωσης 33 & 54

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	Ανάθεση χρωμάτων	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
70473327	TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC	0,38	0,38	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	59	51 lm/W	380 lm
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	0,313	0,337	Ψυχρό φως ημέρας	6500 K	72	48 lm/W	335 lm
70475727	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	59	71 lm/W	835 lm

### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος		
		λαμπήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
61568827	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	29 V	4,5 W
71583827	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX	0,160 A	42 V	6,0 W
70473327	TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος		
		λαμπήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	0,145 A	56 V	7,1 W
70475727	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	90 V	13,1 W

### Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
61568827	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	5 kWh
71583827	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX	6 kWh
70473327	TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	8 kWh
70475727	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh

