



# Lámpara fluorescente de pequeño tamaño

## TL Mini Estándar Colores

Esta lámpara en miniatura TL (diámetro de tubo de 16 mm) es una lámpara de pequeñas dimensiones que permite la miniaturización del sistema y ofrece la posibilidad de uso con una fuente de alimentación CC de baja tensión. Es ideal para aplicaciones en las que el espacio está limitado pero la reproducción del color y la eficacia no son los factores más importantes, tales como la orientación, la señalización y la iluminación de emergencia.

### Beneficios

- Disponible en diversas temperaturas de color

### Características

- Lámparas TL de pequeño tamaño y reproducción cromática moderada.

### Aplicaciones


- Ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado y la reproducción cromática no es muy importante
- Alumbrado de orientación
- Alumbrado de emergencia

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


# TL Mini Estándar Colores

## Versions



LPPR TL-MINI

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

