



Klein formaat fluorescentielamp

TL Mini Standaardkleuren

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. De TL Mini is ideaal voor toepassingen in een beperkte ruimte en waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

Voordelen

- Creëert sferen van warmwit tot koel daglicht.

Kenmerken

- Compacte 16 mm TL-buizen met een relatief lage lichtstroom.

Toepassing


- Ideaal voor toepassingen waar ruimte beperkt is en kleurweergave niet belangrijk is.
- Voor inbouw in meubel-, spiegel- en kastverlichting
- Verlichting van hallen en trappenhuisen in flatgebouwen
- Oriëntatie- en noodverlichting.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

TL Mini Standaardkleuren

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm
TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5
Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (max.)	2,5 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4,4 mg

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	Kleuraanduiding	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8711500615688	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Koelwit (CW)	4000 K	58	35 lm/W	130 lm
8711500715838	TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Koelwit (CW)	4000 K	59	43 lm/W	260 lm
8711500704733	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Koelwit (CW)	4000 K	59	51 lm/W	380 lm
8711500716286	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	0,313	0,337	Koel daglicht	6500 K	72	48 lm/W	335 lm
8711500704757	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Koelwit (CW)	4000 K	59	71 lm/W	835 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500615688	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	29 V	4,5 W	8711500716286	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	0,145 A	56 V	7,1 W
8711500715838	TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX	0,160 A	42 V	6,0 W	8711500704757	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	90 V	13,1 W
8711500704733	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	0,145 A	56 V	7,1 W					

TL Mini Standaardkleuren

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500615688	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	5 kWh
8711500715838	TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6 kWh
8711500704733	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500716286	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	8 kWh
8711500704757	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh

