



# Lysrør i kompakt størrelse

## TL-Mini Standard

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder med begrenset plass, der fargegjengivelse og effektivitet ikke står i fokus, som til orienterings-, skilt- og nødbelysning.

### Fordeler

- Skaper atmosfære fra gulhvitt til kjølig dagslys

### Funksjoner

- 16 mm lamper med moderat fargegjengivelse

### Søknad

- Ideell i bruksområder der plassen er begrenset og fargegjengivelse ikke er viktig
- Orienterings belysning
- nødlys

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.