



Işık kalitesi artırılmış, küçük boyutlu floresan lamba

MASTER TL Mini Super 80

Bu TL Miniature lambası (tüp çapı 16 mm) küçük boyutludur ve bu sayede sistemin minimizasyonuna olanak tanır ve düşük voltajlarda çalışma olasılığı sunar. Standart renklerden daha iyi bir renksel geriverim ve verimlilik gerektiren ve alanın sınırlı olduğu yerlerdeki uygulamalarda, örneğin salonlarda, apartman merdivenlerinde, mobilyaya ekli aydınlatmalarda, ayna ve dolap aydınlatmalarında, tabela ve acil durum aydınlatmalarında idealdir.

Faydaları

- Yüksek renksel geriverim
- Standart ampullerle kıyaslandığında hem başlangıçta hem de ampul ömrü boyunca, yüksek lümen kararlılığı ve yüksek verimlilik
- Sistemin küçültülmesi için küçük ampul boyutları

Özellikler

- Küçük çaplı tüpler
- Yüksek verimli 3 bant floresan kaplama
- Düşük voltajlı şebeke hattında çalışabilme olanağı

Uygulama

- Alanın dar olduğu, ancak standart renklilere göre daha iyi bir renksel geriverim ve daha iyi verim gerektiren uygulamalar için idealdir:
- Apartmanlarda hol ve merdiven aydınlatması
- Mobilya, ayna ve dolaplara yerleştirilebilir
- Acil durum aydınlatması

MASTER TL Mini Super 80

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

